



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6305DL0445

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Socla S.A.S. 365, rue du Lieutenant Putier, F-71530 VIREY-LE-GRAND
Vertreiber <i>distributor</i>	Socla S.A.S. 365, rue du Lieutenant Putier, F-71530 VIREY-LE-GRAND
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Systemtrenner BA (6305)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Systemtrenner BA
Modell <i>model</i>	BA BM
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: ST 001/19 vom 17.12.2020 (TZW) Ergänzungsprüfung: AP-17-206-A-Cont vom 05.02.2018 (CST) Ergänzungsprüfung: AP-17-113-A-Cont vom 01.08.2018 (CST)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DVGW W 570-1/B2 (01.02.2016) DIN EN 12729 (01.02.2003) DIN EN 12729-Ber/1 (01.04.2009) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	17.12.2025 / 18-0947-WNE

70028-04-A-DE

11.01.2021 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
BM 015 / 70000	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 15 mm	
BM 020 / 70001	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 20 mm	
BM 025 / 70002	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 25 mm	
BM 032 / 70003	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 32 mm	
BM 040 / 70004	Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 40 mm	
BM 050 / 70005	Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 50 mm	

DWGW