



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6102AR2237

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	IVR S.p.A. Via Brughiera III, 1, I-28010 Boca (NO)
Vertreiber <i>distributor</i>	IVR S.p.A. Via Brughiera III, 1, I-28010 Boca (NO)
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn in Durchgangsform mit vollem Durchgang für die Trinkwasserinstallation, mit bzw. ohne verzögerter Betätigung
Modell <i>model</i>	IVR ... GW
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 5361134-03 vom 05.03.2008 (LGW) Ergänzungsprüfung: 20140901 vom 01.09.2014 (TTR) Kontrollprüfung Labor: 1105517-001 vom 12.10.2017 (TTR) KTW-Prüfung: KA 0203/15 vom 14.08.2015 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 246/16 vom 17.05.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	09.11.2024 / 19-0376-WNV

70028-04-A-DE

24.10.2019 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
IVR ... GW	Anschlüsse: 3/8" Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 10	
IVR ... GW	Anschlüsse: 1/2" Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
IVR ... GW	Anschlüsse: 3/4" Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
IVR ... GW	Anschlüsse: 1" Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
IVR ... GW	Anschlüsse: 1 1/4" Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
IVR ... GW	Anschlüsse: 1 1/2" Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
IVR ... GW	Anschlüsse: 2" Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
IVR 100 GW	Hebelgriff; Innengewinde/Innengewinde
IVR 101 GW	Hebelgriff; Innengewinde/Außengewinde
IVR 137 GW	Radgriff mit Getriebe; Innengewinde/Innengewinde
IVR 157 GW	Radgriff mit Getriebe; Innengewinde/Außengewinde
IVR 100/A GW	Schmetterlingsgriff; Innengewinde/Innengewinde (nur für die Nennweiten DN 15 bis DN 32)
IVR 101/A GW	Schmetterlingsgriff; Innengewinde/Außengewinde (nur für die Nennweiten DN 15 bis DN 32)
IVR 137 GW	Flügelgriff mit Getriebe; Innengewinde/Innengewinde
IVR 157 GW	Flügelgriff mit Getriebe; Innengewinde/Außengewinde