

Certificat

ROBINETTERIE DE RÉGLAGE ET DE SÉCURITÉ

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification ROBINETTERIE DE RÉGLAGE ET DE SÉCURITÉ (NF 079) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **WATTS INDUSTRIES France**
100 route Nationale

FR-80132 HAUTVILLERS OUVILLE

Marque commerciale : **WATTS INDUSTRIES France**

le droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE DE RÉGLAGE ET DE SÉCURITÉ pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 130-M1-22/2 du 03 mai 2022

Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction n° 130-M1-22/1 du 18 mars 2022

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE DE RÉGLAGE ET DE SÉCURITÉ possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

Ce certificat comporte 4 pages.

Correspondant :

Jérôme CADIO

Tél. : (33) 01 64 68 84 08

Fax : (33) 01 64 68 84 44

Email : jerome.cadio@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Président



Florent LYON

Annexe du Certificat

Décision n° 130-M1-22/2

ROBINETS D'ARRET À SOUPE

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1213 & NF P43-000 et dans le document technique 079-02.

CSTB	Référence commerciale	DN	Raccord	Filetage abouts	T	Purge	PV acou.
Gamme: PORQUET							
ROBINETS D'ARRET À SOUPE							
C02A	136536	3/8	BB	G3/8	TPE 3/8	non	
C05A	136537	1/2	BB	G1/2	TPE 1/2	non	
C05B	136541	1/2	BB	G1/2	TPE 1/2	oui	
C04A	136548	1/2	AA	G3/4	TPE 1/2	non	
C07A	136549	3/4	AA	G1	TPE 3/4	non	
C01B	136567	3/8	AA	G1/2	TPE 3/8	oui	
C07B	136571	3/4	AA	G1	TPE 3/4	oui	
C03B	136575	3/8	CC	G3/8	TPE 3/8	oui	
C06B	136576	1/2	CC	G1/2	TPE 1/2	oui	
C09B	136577	3/4	CC	G3/4	TPE 3/4	oui	
C10A	136583	3/8	DD	12	TPE 3/8	non	
C11A	136584	1/2	DD	14	TPE 1/2	non	
C12A	136585	1/2	DD	16	TPE 1/2	non	
C13A	136586	3/4	DD	18	TPE 3/4	non	
C14A	136588	3/4	DD	22	TPE 3/4	non	
C10B	136590	3/8	DD	12	TPE 3/8	oui	
C11B	136591	1/2	DD	14	TPE 1/2	oui	
C12B	136592	1/2	DD	16	TPE 1/2	oui	
C13B	136593	3/4	DD	18	TPE 3/4	oui	
C14B	136595	3/4	DD	22	TPE 3/4	oui	
C03B	400N1	3/8	CC	G3/8	TPE 3/8	oui	
C06B	400N2	1/2	CC	G1/2	TPE 1/2	oui	
C09B	400N4	3/4	CC	G3/4	TPE 3/4	oui	
C05B	500N2	1/2	BB	G1/2	TPE 1/2	oui	
C02A	50N1	3/8	BB	G3/8	TPE 3/8	non	
C05A	50N2	1/2	BB	G1/2	TPE 1/2	non	
C01B	700N2-710N2	3/8	AA	G1/2	TPE 3/8	oui	
C07B	700N6-710N6	3/4	AA	G1	TPE 3/4	oui	
C01A	70N2-71N2	3/8	AA	G1/2	TPE 3/8	non	
C04A	70N4-71N4	1/2	AA	G3/4	TPE 1/2	non	
C07A	70N6-71N6	3/4	AA	G1	TPE 3/4	non	
C10B	900N12	3/8	DD	12	TPE 3/8	oui	
C11B	900N14	1/2	DD	14	TPE 1/2	oui	
C12B	900N16	1/2	DD	16	TPE 1/2	oui	
C13B	900N18	3/4	DD	18	TPE 3/4	oui	
C14B	900N22	3/4	DD	22	TPE 3/4	oui	
C10A	90N12	3/8	DD	12	TPE 3/8	non	
C11A	90N14	1/2	DD	14	TPE 1/2	non	
C12A	90N16	1/2	DD	16	TPE 1/2	non	
C13A	90N18	3/4	DD	18	TPE 3/4	non	
C14A	90N22	3/4	DD	22	TPE 3/4	non	

Annexe du Certificat

Décision n° 130-M1-22/2

ROBINETS DE PUISAGE

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF P 43-015 et dans le document technique 079-03.

CSTB	Référence commerciale	DN	Raccord entrée	Nez	T	Finition corps	PV acou.
Gamme: PORQUET							
ROBINETS DE PUISAGE							
A01	10N-10	3/8	G3/8B	Lisse	TPE 3/8		
A02	10N-15	1/2	G1/2B	Lisse	TPE 1/2		
A03	10N-20	3/4	G3/4B	Lisse	TPE 3/4		
A01	136880	3/8	G3/8B	Lisse	TPE 3/8		
A02	136881	1/2	G1/2B	Lisse	TPE 1/2		
A03	136883	3/4	G3/4B	Lisse	TPE 3/4		
A04	136900	3/8	G3/8B	Fileté G 1/2 B	TPE 3/8		
A05	136903	1/2	G1/2B	Fileté G 3/4 B	TPE 1/2		
A06	136907	3/4	G3/4B	Fileté G 1 B	TPE 3/4		
A04	20N-10	3/8	G3/8B	Fileté G 1/2 B	TPE 3/8		
A05	20N-15	1/2	G1/2B	Fileté G 3/4 B	TPE 1/2		
A06	20N-20	3/4	G3/4B	Fileté G 1 B	TPE 3/4		
A05a	24B20N15CE	1/2	G1/2B	Fileté G 3/4 B	TPE 1/2		

REDUCTEURS DE PRESSION

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1567 et dans le document technique 079-04.

CSTB	Référence commerciale	DN	Raccord	Réglable (P.S.)	Système	Siège	Prise mano.	cartouche	PV acou.
Gamme: Précisio									
REDUCTEURS DE PRESSION									
R02b	2286200	3/4	c/c	Oui	memb/étrier	Inox	oui		AC20-624
R02f	2286216	3/4	multifileté	Oui	memb/étrier	Inox	oui		AC20-624
R02g	2286300	3/4	c/c	Oui	memb/étrier	Inox	oui		AC20-624
R02g	2286300MB	3/4	c/c	Oui	memb/étrier	Inox	oui		AC20-624
R02h	2286315	3/4	multifileté	Oui	memb/étrier	Inox	oui		AC20-624
R02h	2286315MB	3/4	multifileté	Oui	memb/étrier	Inox	oui		AC20-624
R02i	2286318	3/4	multifileté	Oui	memb/étrier	Inox	oui		AC20-624

GROUPES DE SECURITE

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1487 et dans le document technique 079-05.

CSTB	Référence commerciale	DN	Raccord	Type	Pression tarage	Clapet NF	Siège	PV acou.
Gamme: GSM								
GROUPES DE SECURITE								
G031b	2254555M2	1	a/c	coudé	7 bars	Non	Standard	AC21-621-1
Gamme: NA53M3								
GROUPES DE SECURITE								
G021a	2254310M3	1/2	a/c	droit	7 bars	Non	Standard	AC17-665
G021b	2254311M3	1/2	a/c	coudé	7 bars	Non	Standard	AC17-665
Gamme: SFR								
GROUPES DE SECURITE								
G011a	2252550	3/4	a/c	droit	7 bars	Non	Standard	AC18-540

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Annexe du Certificat

Décision n° 130-M1-22/2

CSTB	Référence commerciale	DN	Raccord	Type	Pression tarage	Clapet NF	Siège	PV acou.
G011a	2252551	3/4	a/c	droit	7 bars	Non	Standard	AC18-540
G013a	2252560	3/4	a/c	droit	7 bars	Non	Téfloné	AC18-540
G013b	2252561	3/4	a/c	coudé	7 bars	Non	Téfloné	AC18-540
G012a	2252570	3/4	a/c	droit	7 bars	Non	Inox	AC18-540
G012b	2252571	3/4	a/c	coudé	7 bars	Non	Inox	AC18-540
G012c	2252573M2	3/4	a/c	droit/coudé	7 bars	Non	Inox	AC18-540

SIPHONS POUR GROUPES DE SÉCURITÉ

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans le document technique 079-06.

Gamme	CSTB	Référence commerciale	D. évacuation	Raccordement GS (")
SIPHONS POUR GROUPES DE SÉCURITÉ				
--	V02b	2292315	32	1
--	V02a	2292316	32	1