



ЭКСПЕРТ-СЕРТИФИКАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»

(ООО «Эксперт-Сертификация»)

Юридический адрес: 305000, г. Курск, ул. Почтовая, д.23, пом.8

Телефон/факс: + 7 (4712) 77-04-91. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikatsiya.ru

Исх.№ 26.10-18/05 от 26.10.2018 г.

ООО «Торговый дом «Сантехимпэкс»

ИНН 6674243530 КПП 667401001

Адрес: 620010, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Чернышевского, дом 86 литера Е,
корпус 6

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HA10 выдан 18.12.2017 г.) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция **не подлежит** обязательному подтверждению соответствия по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 02 июля 2013, № 41:

<i>Наименование продукции</i>	<i>Код ТН ВЭД</i>
<i>Рабочая среда – жидкость, группа рабочей среды - 2</i>	
<i>Манометры аксиальный и радиальные F+R200; F+R100; F+R101; F+R150; F+R201; F+R250, установленные на оборудование с диаметрами 15 мм, рабочим давлением до 25 МПа</i>	8481109908
<i>Термоманометры аксиальные и радиальные F+R818; F+R828, установленные на оборудование с диаметрами 15 мм, рабочим давлением до 10 МПа</i>	8481809907
<i>Редукторы давления DRV; DRVD16; DRVD25; DRVM; DRVN; DRVMN; PR500; REDUBAR; REDUBLOC; REDUFIX с диаметрами от 15 до 50 мм, рабочим давлением до 6 МПа</i>	8481109908
<i>Клапаны запорные воздушные и сепараторы воздуха Duovent (DUO); Hybrivent (MHL; MHV; INTERVNET; SOLARVENT; Airvent; Maxivent (MXV); Microvent; Minivent (MV,MVR,MV-SOL); RDT; RDT/K с диаметрами 15 мм, рабочим давлением до 10 МПа</i>	8481809907
<i>Группа подключения расширительного бака GAG/MR20; GAG/KAV с диаметрами 20 мм, рабочим давлением 3 МПа</i>	8481 40 900 9



ЭКСПЕРТ-СЕРТИФИКАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»

(ООО «Эксперт-Сертификация»)

Юридический адрес: 305000, г. Курск, ул. Почтовая, д.23, пом.8

Телефон/факс: + 7 (4712) 77-04-91. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru

<i>Группа безопасности котла KSG-MS; KSG30; KSG30/ISO; KSG30G; KSG30G/ISO1; KSG30N с диаметрами 25 мм, рабочим давлением 3 МПа</i>	8481 40 900 9
<i>Предохранительный клапан PT-684 с диаметрами от 15 до 20 мм, рабочим давлением до 10 МПа</i>	8481 40 900 9
<i>Защитный термоклапан для котла STS(STS20); STS20.s; STSR с диаметрами 20 мм, рабочим давлением 8 МПа</i>	8481 40 900 9
<i>Предохранительный клапан SV; SVE-SOL; SVW; SVH; MSL; MSV с диаметрами от 15 до 40 мм, рабочим давлением от 3 до 8 МПа</i>	8481 40 900 9
<i>Группа безопасности водонагревателя GSM 1 с диаметром 25 мм, рабочим давлением от 3 МПа</i>	8481 40 900 9
<i>Группа подключения расширительного бака KAV с диаметром 20 мм, рабочим давлением от 7 МПа</i>	8481 40 900 9
<i>Группа безопасности водонагревателя NA53 (SV-NA) с диаметром 15 мм, рабочим давлением от 10 МПа</i>	8481 40 900 9
<i>Группа безопасности водонагревателя SFR ¾; SFR FIABILIS с диаметром 20 мм, рабочим давлением от 10 МПа</i>	8481 40 900 9

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС ПМ ООО «Эксперт-Сертификация»



П.Э. Андропов