

Исх. № 01-573 от 30.12 2015 г.

Watts Industries Deutschland GmbH
Адрес: Godramsteiner Hauptstr. 167, 76829 Landau,
Deutschland

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЮ62) информирует Вас о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении Единого Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого Перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенным в действие с 15.02.2010 г., указанная ниже продукция не подлежит подтверждению соответствия, а также не является объектом обязательного подтверждения соответствия по техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённому Решением Комиссии Таможенного союза от 2 июля 2013г. № 41, техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768, техническому регламенту Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879, техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823:

| <i>Наименование продукции</i> | <i>Код ТН ВЭД</i> |
|--|--------------------|
| <i>Термостатические головки серии 148, 148А, 147, 148SD, SE148 Рабочая среда: вода Диаметр номинальный: от 6 до 200 мм Рабочее давление: до 25 бар с диаметром 250 и 300 мм, рабочее давление 16 бар</i> | 8481803100 |
| <i>Антивандальный кожух модель 148GA, пластиковые розетки серий 808D и 128, изоляционные кожухи ISO, ISO2, Isolierschale Quicfill, ключ для клапанов SS/RDT, сливная воронка (сифон) SIF</i> | 3926909709 |
| <i>Компенсационные вставки серии AGT, направляющие серии CRT, защитные гильзы серии TH, TH/TC, TH/TRB, DK/KTC,</i> | 8481900000, |

| | |
|--|-------------------|
| | |
| <i>Фитинги серии 234, VU, PR, RDA, DM, DI, DF, KVSR, RED-STK</i> <i>Рабочая среда: вода</i> <i>Диаметр номинальный: от 6 до 200 мм</i> <i>Рабочее давление: до 25 бар</i> <i>с диаметром 250 и 300 мм, рабочее давление 16 бар</i> | 7419910000 |
| <i>Фитинги серии 840, VU04, E890GL, 833M, 821M, 892GL, 891GL, 220, 221, 893GL,</i> <i>Рабочая среда: вода</i> <i>Диаметр номинальный: от 6 до 200 мм</i> <i>Рабочее давление: до 25 бар</i> <i>с диаметром 250 и 300 мм, рабочее давление 16 бар</i> | 7412200000 |
| <i>Коллекторные шкафы серий VSA, VSU</i> | 7308905900 |
| <i>Фитинги из латуни серии AVG (Anschlußverschr.-Set), консоль UWK/VA</i> <i>Рабочая среда: вода</i> <i>Диаметр номинальный: от 6 до 200 мм</i> <i>Рабочее давление: до 25 бар</i> <i>с диаметром 250 и 300 мм, рабочее давление 16 бар</i> | 8403909000 |
| <i>Заглушки серии RTL, 841M, 834M</i> <i>Рабочая среда: вода</i> <i>Диаметр номинальный: от 6 до 200 мм</i> <i>Рабочее давление: до 25 бар</i> <i>с диаметром 250 и 300 мм, рабочее давление 16 бар</i> | 8481803900 |
| <i>Погружные гильзы серии TH, T-OT (F+R998), 407D, WSU</i> | 9025900008 |
| <i>Кронштейны WH-MAG, ключ серий 829M</i> | 8481900000 |

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Генеральный директор



А.П. Филатчев