


TCF

Termometri bimetallici

Technical Data Sheet



Descrizione

Cassa in acciaio nero con fascetta di fissaggio. Per montaggio su tubi in impianti termici.



TCF-63

Termometri DN63.

Codice	Scala	Opzioni*	Imballo/conf	Min.ord.
	0-60 °C	LF	70/70	70
PT06507004	0-120 °C	LF	70/70	70

*Opzioni incluse

LF = Logo Fimet watts sul quadrante

Personalizzazioni soggette a lotto minimo

Personalizzazioni	Modello
Q3 = Quadrante ruotato ore 3/90°	TCF-63
Quadranti personalizzati a richiesta	TCF-63


Caratteristiche

Materiali	
Cassa	Acciaio verniciato nero
Anello	Acciaio cromato
Trasparente	Plastica trasparente
Quadrante	Alluminio bianco
Indice	Plastica nera
Molla di fissaggio	Acciaio zincato per installazione su tubi da Ø 30 a 76 mm
Elemento manometrico	Spirale bimetallica
Rilevazione temperatura	A contatto sulla superficie posteriore

Caratteristiche tecniche	
Norme di riferimento	EN 13190
Limiti di temperatura	Ambiente: -20 ... +60 °C Fluidi: come indicato sulla scala Stoccaggio: -20 ... +60 °C
Temperatura di esercizio	Come indicato sulla scala
Deriva termica	Non applicabile
Classe di precisione	cl. 2
Grado di protezione	IP 31 per EN 60 529 / IEC 529
Peso individuale	0.08 kg

Dimensioni d'ingombro (mm)

TCF-63



Testo di capitolato

Termometri bimetallici a contatto **Serie TCF**, marca Watts, per montaggio su tubi in impianti termici. Cassa acciaio verniciato nero DN 63 **con fascetta di fissaggio posteriore**. Campo di misura da 0-60 a 0-120 °C. Fascetta di fissaggio in acciaio zincato per installazioni su tubi da DN 30 a DN 76. Limiti di temperatura fluido come da fondo scala. Classe di precisione cl. 2.0.

Conforme a norma EN 13190.



Le descrizioni e le fotografie contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo. Watts Industries si riserva il diritto di apportare, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica tecnica ed estetica ai propri prodotti. Attenzione: tutte le condizioni di vendita e i contratti sono espressamente subordinati all'accettazione da parte dell'acquirente dei termini e delle condizioni Watts pubblicate sul sito www.wattsindustries.com. Sin d'ora Watts si oppone a qualsiasi condizione diversa o integrativa rispetto ai propri termini, contenuta in qualsivoglia comunicazione da parte dell'acquirente senonché espressamente firmata da un rappresentante WATTS.



Watts Industries Italia S.r.l.

Via Brenno, 21 • 20853 Biassono (MB) • Italy
Tel. +39 039 4986.1 • Fax +39 039 4986.222
infowattsitatia@wattswater.com • www.watts.com