




TBX-100

Opzioni : vedi sotto

Options : see below



DN100 Attacco posteriore

Materiali

- Cassa: Acciaio inox AISI 304
- Trasparente: Vetro
- Quadrante: Alluminio bianco
- Indice: Alluminio nero
- Gambo: Acciaio inox AISI 316L TI, Ø 8 mm senza guaina
- Elemento termometrico: Spirale bimetallica

Caratteristiche tecniche

- Norme di riferimento: EN 60529
- Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +100 °C
Fluido: come indicato sulla scala
Stoccaggio: -20 ... +100 °C
- Temperatura di esercizio: Come indicato sulla scala
- Deriva termica: Non applicabile
- Classe di precisione: Cl. 1 conforme DIN 16203
- Grado di protezione: IP 50 per EN 60 529 / IEC 529
- Peso individuale: Kg 0.146 - 0.153 - 0.160

DN100 centre back entry

Materials

- Case: Stainless steel AISI 304
- Window: Glass
- Dial: White aluminium
- Pointer: Black aluminium
- Stem: Back entry, stainless steel AISI 316L TI, Ø 8 mm without thermowell
- Temperature element: Bimetal, spiralled

Technical specifications

- Design: EN 60529
- Temperature limits: Ambient: -20 ... +100 °C
Medium: as per scale indication
Storage: -20 ... +100 °C
- Temperature limits: As per scale indication
- Temperature effect: Not applicable
- Accuracy class: Cl. 1 according to DIN 16203
- Degree of protection: IP 31 for EN 60 529 / IEC 529
- Individual weight: Kg 0.146 - 0.153 - 0.160

Denominazione Type	Codice Part No.	Gambo (mm) Stem (mm)	Scala Scale range	Attacco Connection	Opzioni Options	Imballo/Conf. Box/Master	Min.ord. Min.order	€uro
TBX-100		63	-20+60 °C			1/1	1	
TBX-100		63	0-60 °C			1/1	1	
TBX-100		63	0-120 °C			1/1	1	
TBX-100		63	0-160 °C			1/1	1	
TBX-100	PZ6T56960001	100	-20+60 °C			1/1	1	
TBX-100		100	0-60 °C			1/1	1	
TBX-100		100	0-120 °C			1/1	1	
TBX-100		100	0-160 °C			1/1	1	
TBX-100		150	-20+60 °C			1/1	1	
TBX-100		150	0-60 °C			1/1	1	
TBX-100		150	0-120 °C			1/1	1	
TBX-100		150	0-160 °C			1/1	1	
TBX-100	PZ6T58969001	200	-20+60 °C			1/1	1	
TBX-100		200	0-60 °C			1/1	1	
TBX-100		200	0-120 °C			1/1	1	
TBX-100		200	0-160 °C			1/1	1	

OPZIONI

OPTIONAL EXTRAS

TBX-63/80/100

Opzioni soggette a lotto minimo	Options subject to minimum quantity	€uro
Quadranti personalizzati a richiesta	Customized dials on request	

Opzioni soggette a lotto minimo	Options subject to minimum quantity	€uro
G INOX - Guaina AISI 304 vedi pagina 227	G INOX Pocket AISI 304 see page 227	