

# Il benessere in ogni stanza

La moderna gestione del comfort domestico

Sistema **WATTS** Vision®





## Sistema **WATTS** Vision®

- Sistema scalabile e facile da aggiornare con un'ampia gamma di prodotti
- Statistiche di consumo dell'energia per apparecchiature elettriche
- Controllo del riscaldamento elettrico a pavimento
- Controllo del riscaldamento/raffrescamento idraulico
- Controllo dei dispositivi elettrici




BT-CT02 RF

**WATTS** Vision®



## Comfort e risparmio energetico sotto controllo


**WATTS** Vision® System



## Unità centrale **BT-CT02 RF**

- Schermo Touch-Screen a colori 4.3"
- Alimentazione 230V/50Hz o USB (cavetto in opzione)
- Comunicazione RF 868 MHz con protocollo WATTS
- Comunicazione WiFi (2,4 GHz) per Smart Phone (iOS, Android) e pagine Web
- 50 Zone (Riscaldamento, Luci, Prese)

## Funzionamento intuitivo



868 MHz

Applicazione gratis (iOS, Android)

Connessione WiFi

Accesso locale e remoto via Web

Controlli idonei a numerose applicazioni

Programma giornaliero e settimanale

Sincronizzazione automatica con le apparecchiature connesse

Interfaccia utente multilingue

Aggiornamenti e update tramite carta micro SD (in opzione)

# Testina cronotermostato elettronica

## BT-TH02 RF



- Funzionamento stand alone o con sistema **WATTS Vision**
- Semplice utilizzo per l'utente
- Programmazione tramite tastierino
- Display con cicli di temperatura e comandi comfort
- Rapida installazione su valvole termostattizzabili
- Comandi intelligenti

## Tutto sotto controllo

Motore passo-passo silenzioso

ITCS: Sistema di controllo di temperatura intelligente

Tipo di schermo: LCD con retroilluminazione azzurra

Impostazione di regolazione 0,5°C

Funzione di blocco tastiera

Funzione antigrippaggio (con movimentazione) della valvola

Programmazione settimanale

Modalità di funzionamento: Boost, Comfort, Auto, Ridotto, Antigelo, Spento, Vacanze


Regolazione proporzionale con sensore di T° ambiente

Compatibilità valvole: M30x1,5 e M28x1,5

Rilevamento finestra aperta

Alimentazione: 2 batterie AA

### Dimensioni (mm)



# Gamma di prodotti per il Riscaldamento e raffrescamento

**WATTS** Vision®



Termostato digitale RF



BT-D03 RF

Termo-Umidostato digitale RF RH



BT-D02 RF/RH

Cronotermostato/ Umidostato digitale RF/RH



BT-DP02 RF/RH

Master per riscaldamento a pavimento (fino a 12 zone)



BT-M6Z02 RF



BT-S6Z02 RF



Antenna

Ricevitore ad incasso 16 A



BT-FR02 RF

Ricevitore murale 10 A



BT-WR02 RF

Ricevitore a presa 16 A



BT-PR02 RF

Ricevitore consenso caldaia



BT-WR02 RF FC

Testina cronotermostato elettronica RF



BT-TH02 RF

Modulo per riscaldamento e raffrescamento




BT-HCM02RF



RF Ripetitore

## Applicazioni e installazioni



**WATTS**®



Watts Industries Italia S.r.l.

Via Brenno, 21 • 20853 Biassono (MB) • Italy

Tel. +39 039 4986.1 • Fax +39 039 4986.222

infowattsitalia@wattswater.com • www.watts.com