

Alles im Blick - mit einem Klick!

Intelligente Steuerung für Ihr Haus


WATTS Vision® Smart Home System





Die Rundum-Lösung für Ihr Heim

WATTS Vision® System



WATTS Vision® System

- Erweiterbares System, einfache und schnelle Updates
- Messung des Energieverbrauchs von elektrischen Geräten
- Raumtemperaturregelung von
 - Elektro Flächenheizungen
 - Elektro Heizkörper / Handtuchtrockner
 - Wasserführenden Flächenheizungen / Flächenkühlungen
 - Warmwasser Heizkörpern




BT-CT02 RF



Zentraleinheit BT-CT02 RF

- 4.3" kapazitiver Touchscreen
- Stromversorgung 230V/50Hz oder USB (Kabel optional)
- Funkübertragung 868 MHz mittels WATTS-Protokoll
- Apps für Smartphones und Tablets (iOS, Android) und/oder Zugriff über Webseite
- 50 Zonen (Heizung/Kühlung, Beleuchtung, Steckdosen)

Intuitiver Betrieb



WiFi
2,4 GHz



868 MHz

- Kostenlose Apps (iOS, Android)
- Einfache WIFI - Anbindung
- Lokal- und Fernzugriff über Webseite
- Mehrgerätesteuerung für eine breite Anwendungspalette
- Zeitprogramme auf Basis der Wochentage
- Automatische Synchronisation mit verbundenen Geräten
- Mehrsprachunterstützung
- Upgrades und Aktualisierungen über MicroSD-Karte (optional)

Programmierbarer Heizkörperregler BT-TH02 RF

Adaptierung für verschiedene Ventilfabrikate



- Stand-Alone-Betrieb oder Funk-Kommunikation mit einer Zentraleinheit BT-CT02-RF
- Einfache und benutzerfreundliche Einstellung über Bedientasten
- LCD-Anzeige
- Einfache Montage auf Heizkörperventile unterschiedlicher Hersteller

Schnell und einfach

- Geräuscharmer Schrittmotor
- ITCS: Intelligentes Temperaturregelungssystem zur Optimierung der Heizzeitpunkte
- Anzeige der Komfort- und Absenkezeiten (Balkenanzeige mit 30-Minuten-Schritten)
- Tastensperre
- Festsitzschutz für Ventil
- Benutzerdefinierte oder vorgegebene Wochenprogramme
- Betriebsarten: Komfort, Absenkbetrieb, Urlaubsmodus, Automatik, Timer/Booster, Frostschutz, Aus.
- Ventiladaption: M30 x 1,5 und M28 x 1,5 und Danfoss RA als Zubehör
- Automatische Erkennung offener Fenster
- Stromversorgung 2 AA-Batterien



Unsere Produktpalette für Heizung und Kühlung


WATTS Vision®



<p>BT-A02 RF Funk-Raumthermostat mit Drehregler</p>	<p>BT-D03-RF Funk-Raumthermostat mit Glass-Touchscreen</p>	<p>BT-DP02 RF¹⁾ Funk-Uhrenthermostat programmierbar</p>	<p>BT-M6Z02 RF Funk-Regelverteiler für Flächenheizung mit bis zu 12 Zonen</p>	<p>BT-S6Z02 RF</p>	<p>Antenne</p>
<p>BT-FR02 RF Funk-Empfänger Unterputz, 16A</p>	<p>BT-WR02 RF²⁾ Funk-Empfänger Aufputz</p>	<p>BT-PR02 RF Funk-Empfänger Steckdose, 16A</p>	<p>BT-TH02 RF Heizkörperregler RF</p>	<p>BT-HCM02 RF Heizen/Kühlen Modul</p>	

1) Optional mit Feuchtesensor; Typenergänzung ..RH
2) 3 Typen: LIVE contact, FREE contact, HC (Heizen/Kühlen)

Anwendungsbeispiele



Watts Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167 • 76829 Landau • Germany

Tel. +49 6341 9656 0 • Fax +49 6341 9656 560

WIDE@wattswater.com • www.WattsWater.de

© 2020 Watts