






WAT BT-RRF FREE CONTACT

Wireless Wall receiver

Installation manual


- Ⓜ **EN** User guide
- Ⓜ **FR** Manuel d'utilisation
- Ⓜ **ES** Guía de Usuario
- Ⓜ **NL** Gebruikershandleiding
- Ⓜ **RU** Руководство по эксплуатации
- Ⓜ **SK** Návod na inštaláciu
- Ⓜ **HU** Telepítési útmutató
- Ⓜ **DE** Benutzerhandbuch
- Ⓜ **IT** Manuale d'uso





EN - Presentation/Radio Configuration Mode

A	RF configuration button
B	Status LED (yellow) Fixed: Power on LED Blink: RF transmission
C	RF LED (green) Fixed : RF configuration mode Flash : RF reception OFF : Standby Blink : RF Alarm (Check the thermostat)
D	Output LED (red/green) Red : Demand in heating mode Green : Demand in cooling mode



FR - Mode présentation/configuration radio

A	Bouton de configuration RF
B	Voyant d'état (jaune) Fixe : sous Tension Clignotant : Transmission RF
C	Voyant RF (vert) Fixe : Mode initialisation RF Flash : Réception RF OFF : Veille Clignotant : Alarme RF (Vérifier le thermostat)
D	Voyant de sortie (rouge/vert) Rouge : Demande en mode chauffage Vert : Demande en mode froid

ES - Presentación

A	RF boton de configuracion
B	Estado LED (Amarillo) Fijo: Encendido LED Parpadeo: RF transmisión
C	RF LED (Verde) Fijo: RF modo configuración Flash: RF recepción OFF: Standby Parpadeo: RF Alarma (Compruebe el thermostat)
D	Salida LED (Rojo/Verde) Rojo: Demanda en modo calefacción Verde: Demanda en modo refrigeración

RU - Описание

A	Кнопка радиоинициализации
B	Статус (желтый) Постоянный: напряжение Мигающий: сигнал на термостат
C	Радиосигнал (зеленый) Постоянный: режим инициализации Медленное мигание: прием сигнала Выключен: ожидание Частое мигание: сигнал сбоя (Проверьте термостат)
D	Выход (красный/зеленый) Красный: требование нагрева Зеленый: требование охлаждения

NL - Beschrijving

A	RF configuratie knop
B	Status LED (Geel) Vast: Stroom aan LED Knipperend: RF transmissie
C	RF LED (Groen) Vast: RF configuratie mode Knipperend: RF ontvangst OFF: Standby Langzaam knipperend: RF Alarm (Controleer de thermostat)
D	Output LED (Rood/Groen) Rood: Vraag naar opwarmen Groen: Vraag naar koelen

SK - Prezentácia

A	RF konfiguračné tlačidlo
B	Status LED (žltá) Stále svetlo: napätie na LED Prerušované svetlo: RF prenos
C	RF LED (zelená) Stále svetlo: RF konfiguračný režim Záblesk: RF príjem OFF: pohotovostný režim Prerušované svetlo: RF alarm (Skontrolujte termostat)
D	Výstup LED (červená/zelená) Červená: Dopyt v režime vykurovania Zelená: Dopyt v režime chladenia

HU - Bemutató

A	RF konfigurációs gomb
B	Sárga LED állapota Világít: bekapcsolt LED Villog: RF jelátvitel
C	RF LED (zöld) Világít: RF konfigurációs mód Villog: RF jelfogadás OFF: Kikapcsolás Lassan villog: RF figyelmeztetés (Ellenőrizze a termosztátot!)
D	Kikapcsolt LED (Vörös/zöld) Vörös: Nincs fűtés Zöld: Nincs hűtés

DE - Vorstellung und Inbetriebnahme

A	Funk-Initialisierung
B	Status LED (gelb) Leuchtend: Speisespannung AN Blinken: Funksignal
C	Funk LED (grün) Leuchtend: Funk Initialisierung Blinken: Empfang Funksignal AUS: Standby Schnell blinkend: Funk- Alarm (Thermostat prüfen)
D	Ausgang Schaltkontakt (rot/grün) Rot: Kontakt HEIZEN ein Grün: Kontakt KÜHLUNG ein

IT - Presentazione

A	Pulsante di configurazione RF
B	LED Stato (Gialla) Fissa: Dispositivo alimentato Intermittenza Rapida: Trasmissione RF
C	LED RF (Verde) Luce Fissa: Configurazione RF Lampeggio lento: Ricezione RF OFF: Standby Intermittenza rapida: Allarme RF (Verificare termostato)
D	LED uscita relay (Rosso/Verde) Rosso: Richiesta in modalità CALDO Verde: Richiesta in modalità FREDDO

Technical characteristics

Environment (Temperatures) Operating Transport and storage	0°C - +40°C -10°C to +50°C
Power supply	230V ac 50Hz
Electrical protection	Class II - IP33
Type of contact Maximum Load	2 wires (free contact) - Screw connectors <1.5mm ² Up to 8A - 250V ac 50Hz
Radio Frequency	868 MHz, <10mW
Norms and homologations Your thermostat has been designed in conformity with the following standards or other normative documents	EN 60730-1:2017 / EN 60730-2-9:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 + AMD1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 + AMD2:2021 / EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 / EN 55024:2010 + A1:2015 / ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 / ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 EN IEC 63000:2018 / Regulation (EU) 2015/1188 / Regulation (EU) 2013/813

Radio configuration mode

1. Install and plug the receiver into the following guidelines:
Pay attention before the installation of your receiver, some routing rules should be made to guarantee an optimal working.
 - The receiver must be put at a minimum distance of 50cm of all other electrical or wireless materials like GSM, Wi-Fi router.
 - Before wiring work related to the receiver must be carried out only when de-energized.
 - Plug your receiver to the power supply.
2. Then press the Receiver push button during 5sec, the Green RF LED should light up (fixed) indicating that the Receiver is now in radio configuration mode waiting for a thermostat configuration address.
3. Please refer to the thermostat leaflet for entering the thermostat in "RF Init" mode.
4. Verify that radio signals are correctly received by the Receiver. On the Receiver, the Green LED should blink at each radio signal received from the thermostat.
5. Exit the Radio configuration mode on the thermostat. (Please refer to the thermostat leaflet).
6. Now starting your installation is ready to work.

Caractéristiques techniques

Température de service Température d'expédition et de stockage	0°C - +40°C -10°C à +50°C
Alimentation électrique	230V ac 50Hz
Protection électrique	Classe II - IP33
Type de contact Charge maximale	2 fils (contact libre) - Connecteurs à vis <1.5mm ² Jusqu'à 8A - 250V ac 50Hz
Radiofréquences	868 MHz, <10mW
Normes et homologations Votre thermostat a été conçu conformément aux normes suivantes ou autres documents normatifs	EN 60730-1:2017 / EN 60730-2-9:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 + AMD1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 + AMD2:2021 / EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 / EN 55024:2010 + A1:2015 / ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 / ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 EN IEC 63000:2018 / Regulation (EU) 2015/1188 / Regulation (EU) 2013/813

Mode de configuration RF

1. Installez et branchez le récepteur en respectant les consignes suivantes :
Prêtez une attention particulière au choix de l'emplacement de votre récepteur, en effet quelques précautions sont à prendre afin de garantir un fonctionnement optimal de votre installation :
 - Le récepteur radio fréquence ne devrait pas être placé trop près de canalisation électrique, hydraulique ou de tout type d'appareil de communication sans fils (GSM, Wi-Fi...). Une distance d'environ 50cm vous garantira un fonctionnement optimal.
 - Veillez à couper l'alimentation électrique avant toute intervention sur les borniers de connexion.
 - Branchez votre récepteur au secteur.
2. Ensuite maintenez le bouton poussoir enfoncé pendant 5 s, le voyant RF vert doit s'allumer (fixe) indiquant que le récepteur est désormais en mode de configuration radio en attente de l'adresse de configuration d'un thermostat.
3. Référez-vous à la notice du thermostat pour configurer le thermostat en mode "RF Init".
4. Vérifiez que les signaux radio sont correctement reçus par le récepteur. Sur le récepteur, la led verte doit clignoter à chaque réception d'un signal radio provenant du thermostat.
5. Sortez du mode de configuration Radio du thermostat. (se référer à la notice du thermostat).
6. Votre installation est prête à l'emploi.

Características Técnicas

Ambiente. (Temperaturas) Funcionamiento/Transporte y almacenamiento	0°C - +40°C -10°C a +50°C
Alimentación	230V ac 50Hz
Protección Eléctrica	Clase II - IP33
Tipo de contactos Carga máxima	2 cables (contacto libre) - Regleta <1.5mm ² hasta 8A - 250V ac 50Hz
Frecuencia de radio	868 MHz, <10mW
Normas y homologaciones: Su termostato ha sido diseñado en conformidad con las siguientes directrices y normativas	EN 60730-1:2017 / EN 60730-2-9:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 + AMD1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 + AMD2:2021 / EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 / EN 55024:2010 + A1:2015 / ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 / ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 EN IEC 63000:2018 / Regulation (EU) 2015/1188 / Regulation (EU) 2013/813

Modo configuración RF

1. Instale y conecte el receptor según las siguientes indicaciones:
Preste atención antes de instalar su receptor, algunos pasos rutinarios han de realizarse para garantizar su correcto funcionamiento.
 - El receptor debe ser instalado a una distancia mínima de 50cm. de otros artefactos eléctricos o inalámbricos, tales como GSM, Wi-Fi router.
 - La conexión del receptor ha de ser llevada a cabo sin corriente.
 - Enchufe el receptor a la corriente eléctrica.
2. Luego mantenga pulsado el botón de configuración durante 5 seg. , el LED RF Verde debe mantenerse encendido (fijo) indicando que el receptor está ahora en modo de configuración RF esperando a que el termostato se dirija.
3. Por favor diríjase al manual del termostato para ingresar en el modo "RF Init" del termostato.
4. Verifique que las señales de radio son correctamente recibidas por el receptor. El LED Verde debería parpadear a cada señal recibida desde el termostato.
5. Salga de modo de configuración RF del termostato. (Por favor diríjase al manual del termostato)
6. Ahora su instalación está lista para funcionar.

Technische specificities

Omgevingstemperatuur In werking Tijdens transport en opslag	0°C - +40°C -10°C tot +50°C
Voeding	230V ac 50Hz
Elektrische bescherming	Klasse II - IP33
Type contact Schakelvermogen	2 draden (vrij contact), Schroefaansluiting tot 1.5mm ² Tot 8A - 250Vac 50Hz
Radio Frequentie	868 MHz, <10mW
Normen: Deze thermostaat werd ontworpen in overeenstemming met de hiernaast vermelde normen.	EN 60730-1:2017 / EN 60730-2-9:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 + AMD1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 + AMD2:2021 / EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 / EN 55024:2010 + A1:2015 / ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 / ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 EN IEC 63000:2018 / Regulation (EU) 2015/1188 / Regulation (EU) 2013/813

Radio Configuratie Mode

1. Hou bij het aansluiten van de ontvanger rekening met onderstaande richtlijnen:
 - Hou de ontvanger op minstens 50 cm afstand van alle andere aanwezige elektrische of draadloze apparaten zoals GSM, Wi-Fi router etc.
 - Bij het aansluiten van de elektrische draden, mag de ontvanger niet met het elektriciteitsnet verbonden zijn.
 - Nu kan de ontvanger aan het elektriciteitsnet aangesloten worden.
2. Druk vervolgens op de knop van de ontvanger gedurende 5sec, de groene RF LED gaat nu oplichten (vast).
De ontvanger is nu in radio configuratie mode, wachtend op het radio signaal van de thermostaat.
3. Raadpleeg nu de handleiding van de thermostaat om deze in de "RF Init" mode te zetten.
4. Controleer of de door de thermostaat verzonden signalen correct ontvangen worden door de ontvanger.
De groene LED op de ontvanger zal nu knipperen bij ontvangst van ieder radio signaal van de thermostaat.
5. Verlaat nu de radio configuratie mode ("RF Init") op de thermostaat (zie handleiding van de thermostaat).
6. De RF ontvanger en thermostaat zijn nu geconfigureerd en uw installatie kan opgestart worden.

Технические характеристики

Рабочая температура Температура хранения	0°C - +40°C -10°C - +50°C
Электропитание	230~, 50Гц
Электрозащита	Класс II - IP33
Выходы Эл. мощность	2 выхода (свободные контакты), винтовые клеммы <1.5мм ² . макс. 8А – 250В~ 50Гц
Радиочастота	868 МГц, <10mW
Соответствие нормам	EN 60730-1:2017 / EN 60730-2-9:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 + AMD1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 + AMD2:2021 / EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 / EN 55024:2010 + A1:2015 / ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 / ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 EN IEC 63000:2018 / Regulation (EU) 2015/1188 / Regulation (EU) 2013/813

Радиоинициализация

Однозонный приемный радиомодуль может работать в паре с одним радиотермостатом серии BT.


По команде термостата радиомодуль может управлять одним или несколькими коллекторными сервоприводами.

1. Установите и подключите его согласно следующим инструкциям: До перехода в режим инициализации:

- Убедитесь, что приемник расположен на расстоянии не менее 50см от других электро и радиоприборов (GSM, Wi-Fi).

- Проведите все необходимые подключения приемника в обесточенном состоянии.

- Подключите приемник к электросети.

2. Нажмите в течении 5 секунд на кнопку , пока не загорится зеленый светодиод (постоянный сигнал), указывающий на переход приемника в режим инициализации (т.е. режим ожидания инициализирующего сигнала термостата).

3. Перейдите в режим инициализации термостата (параметр "RF Init", см. инструкцию термостата).

4. Проверьте качество приема сигнала. При получении сигнала от термостата зеленый диод на приемнике должен мигать.

5. Выйдите из режима инициализации термостата (см. инструкцию термостата).

6. Теперь радиоприемник готов к эксплуатации.

Technické parametre

Teplota prostredia Prevádzková Doprava a skladovanie	0°C - +40°C -10°C do +50°C
Napájanie	230V ac 50Hz
Elektrická ochrana	Trieda II - IP33
Typ kontaktu Maximálne zataženie	2 vodice (L, N), skrutkové konektory <1,5 mm ² . až do 8A - 250 V, 50 Hz
Rádiová frekvencia	868 MHz, <10mW
Normy a homologizácia: Váš termostat bol navrhnutý podľa zhody s týmito normami, alebo inými normatívnymi dokumentami	EN 60730-1:2017 / EN 60730-2-9:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 + AMD1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 + AMD2:2021 / EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 / EN 55024:2010 + A1:2015 / ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 / ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 EN IEC 63000:2018 / Regulation (EU) 2015/1188 / Regulation (EU) 2013/813


Prevedenie rádiovéj konfigurácie

1. Nainštalujte a pripojte prijímac podľa nasledujúcich pokynov: Venujte pozornosť pred inštaláciou svojho prijímaca uvedeným smerným pravidlám, ktoré by sa mali vykonať, aby sa zabezpečil optimálny chod.

- Prijímac musí byť inštalovaný v minimálnej vzdialenosti 50 cm od všetkých ostatných elektrických alebo bezdrôtových zariadení ako GSM, Wi-Fi router.

- Pred vykonaním pripojovacích prác spojených s prijímacmi musia byť tieto práce vykonávané len pri vypnutí zo siete.

- Pripojte prijímac k napätiu.

2. Potom stlačením pridržiňte tlačidlo prijímaca počas 5 sekúnd , zelená kontrolka RF LED svieti (stálo) s uvedením, že prijímac je teraz v režime rádiovéj konfigurácie a čaká na zadanie požadovaného termostatu.

3. Pozrite sa prosím na návod termostatu pre uvedenie termostatu do „RF Init“ režimu.

4. Overte, že rádiové signály sú na prijímaci správne prijaté. Na prijímaci by mala blikať zelená LED kontrolka pri každom rádiovom signáli prijímaného z termostatu.

5. Ukončíte RF konfiguračný režim na termostate. (Pozrite sa prosím na návod termostatu)

6. Teraz je dokončená inštalácia pripravená do prevádzky.

Műszaki adatok

Környezeti feltételek (hőmérsékletek) Üzemi/Szállítási és tárolási	0°C - +40°C -10°C –tól +50°C –ig
Tápellátás	230V ac 50Hz
Védelmi osztály	Class II - IP33
Csatlakozás típusa Maximum kapacitás	2 eres (szabad kontakt), csatlakozó kábelek <1.5mm ² . 8A –ig 250Vac 50Hz
Rádiófrekvencia tartomány	868 MHz, <10mW
Normák és konformitás: Az Ön termosztátját a következő normák, direktívák és előírások alapján gyártottuk:	EN 60730-1:2017 / EN 60730-2-9:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 + AMD1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 + AMD2:2021 / EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 / EN 55024:2010 + A1:2015 / ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 / ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 EN IEC 63000:2018 / Regulation (EU) 2015/1188 / Regulation (EU) 2013/813

Rádiófrekvenciás konfiguráció

- Helyezze üzembe a jelfogót a következő utasításoknak megfelelően: A beüzemelés előtt tartson szem előtt néhány rutinszabályt, melyek az optimális működést biztosítják.
 - A jelfogót legalább 50 cm távolságra kell minden elektromos vagy vezeték nélküli készüléktől (GSM, Wi-Fi router) elhelyezni
 - Mielőtt a vezetékes munkát elvégezné, a jelfogót áramtalanítani kell!
 - Csatlakoztassa a jelfogót a hálózatba!
- Majd 5 másodperc hosszan nyomja meg a jelfogó gombját, a zöld RF LED lámpának kell tartósan felgyulladnia, jelezvén, hogy a jelfogó most rádiófrekvenciás konfigurációs módban van és várakozik a termosztát konfigurációs jelére.
- A termosztát használati utasításában megtalálja az "RF Init" módot, a konfigurálás elvégzéséhez!
- Ellenőrizze, hogy a jeleket a jelfogó hibamentesen fogadja! A jelfogón , a zöld LED-nek kell villognia, ahogy a termosztát rádiófrekvenciás jeleit fogadja.
- Lépjen ki a termosztát konfigurációs üzemmódjából (Nézzzen utána a termosztát használati utasításában)!
- Az installációja most üzemkész.

Technische Daten

Umgebungstemperaturen Umgebungstemperatur Transport- / Lagertemperatur	0°C - +40°C -10°C bis +50°C
Speisespannung	230V ac 50Hz
Schutzklasse / Schutzart	Klasse II - IP33
Schaltkontakt Schaltleistung	2 Drähte (freier Kontakt) - Schraubklemmen <1,5 mm ² Bis zu 8A - 250VAC, 50Hz
Funkfrequenz	868 MHz, <10mW
Normen und Konformität: Der Einzelpfänger wurde in Übereinstimmung mit den folgenden Normen und Normdokumenten konstruiert	EN 60730-1:2017 / EN 60730-2-9:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 + AMD1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 + AMD2:2021 / EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 / EN 55024:2010 + A1:2015 / ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 / ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 EN IEC 63000:2018 / Regulation (EU) 2015/1188 / Regulation (EU) 2013/813

Funk-Initialisierung

- Installieren und verbinden Sie den Empfänger gemäß den folgenden Richtlinien: Achten Sie besonders auf die Standortwahl Ihres Receivers, denn für einen optimalen Betrieb Ihrer Anlage müssen einige Vorkehrungen getroffen werden:
 - Der Funkempfänger sollte nicht zu nahe an elektrischen oder hydraulischen Rohren oder irgendeiner Art von drahtlosem Kommunikationsgerät (GSM, Wi-Fi usw.) platziert werden. Ein Abstand von ca. 50 cm garantiert einen optimalen Betrieb.
 - Unterbrechen Sie unbedingt die Stromversorgung, bevor Sie an den Anschlussklemmen eingreifen.
 - Schließen Sie Ihren Receiver an das Stromnetz an.
- Drücken sie die Taste Funk-Initialisierung für ca. 5 sec. , die grüne Funk LED sollte aufleuchten. Der Einzelpfänger befindet sich nun im Funk-Initialisierungsmodus und ist für die Zuordnung eines Thermostaten bereit.
- Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Funk-Thermostaten und bringen Sie diesen in den Modus Funk-Konfiguration "RF Init".
- Stellen Sie sicher, dass der Funk-Empfänger das Funk-Signal erhalten hat. Am Empfänger sollte die grüne LED beim Empfang eines Funk-Signals blinken.
- Verlassen Sie die Funk-Konfiguration am Thermostaten. (Bitte die entsprechende Bedienungsanleitung beachten)
- Der Einzelpfänger ist nun betriebsbereit.

Caratteristiche Tecniche

Temperatura Ambiente. Funzionamento Trasporto e stoccaggio	0°C - +40°C -10°C a +50°C
Alimentazione	230V ac 50Hz
Protezione Elettrica	Classe II - IP33
Tipo contatti Carico Massimo	2 fili (contatto pulito), Connettore a vite <1.5mm ² . Fino a 8A - 250Vac 50Hz
Radio Frequenza	868 MHz, <10mW
Norme ed omologazioni: Il termostato è stato progettato in conformità alle seguenti Direttive e Normative Europee:	EN 60730-1:2017 / EN 60730-2-9:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 + AMD1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 + AMD2:2021 / EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 / EN 55024:2010 + A1:2015 / ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 / ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 EN IEC 63000:2018 / Regulation (EU) 2015/1188 / Regulation (EU) 2013/813

Configurazione Modalità Radio

1. Installare e collegare il ricevitore secondo le seguenti linee guida: Prestare attenzione prima dell'installazione del ricevitore, alcune precauzioni devono essere seguite al fine di garantire un funzionamento ottimale.
 - Il ricevitore deve essere installato ad una distanza minima di 50cm da altre apparecchiature elettriche o wireless come GSM, router Wi-Fi.
 - Assicurarsi di effettuare i collegamenti ed il cablaggio del ricevitore senza tensione.
 - Successivamente collegare il ricevitore all'alimentazione di rete.
2. Premendo il pulsante di configurazione RF per almeno 5 secondi , il LED RF Verde si accende (luce fissa) ad indicare che il Ricevitore è in modalità di configurazione Radio, in attesa dell'indirizzo di configurazione dal termostato.
3. Far riferimento al manuale del termostato per avviare la procedura di associazione "RF Init".
4. Verificare che al Ricevitore arrivi segnale radio correttamente: sul Ricevitore, la luce Verde del LED RF dovrebbe lampeggiare ogni volta che riceve segnale radio dal termostato.
5. Uscire dalla modalità di configurazione Radio. (Far riferimento al manuale del termostato)
6. L'installazione è terminata e pronta all'utilizzo.