


Sistema Microflex

Tuberías flexibles preaisladas



**Aislamiento**

Espuma de polietileno reticulado aislante, con estructura de celda cerrada y limitada absorción de agua $\lambda=0.0372$ W/mK a 40°C. No contiene CFC.

Flexibilidad

Radio de curvatura reducidos

Robustez

Tubo exterior en polietileno de alta densidad y estructura corrugada de doble pared

Ligereza

Fácil de manejar e instalar

10 años de garantía**Fabricado en Italia**

Cumplimiento de la norma EN ISO 15875

Sistema versátil para soluciones personalizadas.

Microflex es un sistema de tuberías flexibles preaisladas para el transporte del fluido en las instalaciones de calefacción, refrigeración centralizada y para el transporte del agua en las instalaciones sanitarias tanto individuales como para las grandes redes de district heating.

La amplia gama de accesorios disponibles permite realizar uniones y ramificaciones subterráneas que se pueden inspeccionar, salidas roscadas y bridas con o sin pasamuros y cruces estancos.



Un color, una aplicación



Instalaciones sanitarias



Con barrera antidifusión de oxígeno para instalaciones de calefacción y refrigeración



Instalaciones de refrigeración (incluso con cable calefactor)

Calefacción y refrigeración centralizada

Tubería flexible preaislada con un solo tubo interior en PEX-a SDR11 y barrera antidifusión de oxígeno (DIN 4726) para fluidos con temperatura desde -10°C hasta 95°C y presiones hasta 6 bar. Dispone de aislamiento térmico multicapa de espuma de polietileno reticulado PEX con estructura de celda cerrada y sin CFC y tubo exterior corrugado con doble pared de polietileno de alta densidad PE-HD. Se suministra a medida. Longitud máxima 100m.

MICROFLEX UNO

De \varnothing 25x2,3 a 125x11,4.

MICROFLEX DUO

De \varnothing 25x2,3 a 63x5,8.



Calefacción y refrigeración centralizada e instalaciones sanitarias

Tubería flexible preaislada con cuatro tubos interiores en PEX-a:

- dos tubos SDR11 con barrera antidifusión de oxígeno (DIN 4726) para fluidos con temperatura desde -10°C hasta 95°C y presiones hasta 6 bar.
- dos tubos SDR 7,4 para agua con temperatura hasta 95°C y presiones hasta 10 bar.

MICROFLEX QUADRO

Calefacción: de \varnothing 25x2,3 a 40x3,7.

Agua sanitaria: de \varnothing 18x2,5 a 40x5,5.



Instalaciones sanitarias

Tubería flexible preaislada con un solo tubo interior en PEX-a SDR 7,4 para agua con temperatura hasta 95°C y presiones hasta 10 bar.

MICROFLEX UNO

De \varnothing 22x3,0 a 110x15,1.

MICROFLEX DUO

De \varnothing 18x2,5 a 63x8,7.





Disponibles siempre en stock

Se entrega a las obras en rollos o por metro

Instalación flexible, costes reducidos

Ahorro energético

Rendimiento duradero en el tiempo

Se suministra a medida

Longitud máxima 100 m

Refrigeración

MICROFLEX COOL CABLE CALEFACTOR

Tubería flexible preaislada con un solo tubo interior en PE-HD SDR11 y cable calefactor autorregulante (10 W/m) para agua potable con temperatura hasta 25°C y presiones hasta 16 bar. De \varnothing 32x2,9 a 125x11,4.

MICROFLEX COOL UNO

Tubería flexible preaislada con un solo tubo interior en PE-HD SDR11 para agua potable con temperatura hasta 25°C y presiones hasta 16 bar. De \varnothing 32x2,9 a 125x11,4.

MICROFLEX COOL DUO

Tubería flexible preaislada con dos tubos interiores en PE-HD SDR11 para agua potable con temperatura hasta 25°C (otros fluidos -10°C±25°C) y presiones hasta 16 bar. De \varnothing 32x2,9 a 63x5,8.



Racores y accesorios

- Instalación incluso en zonas de difícil acceso
- No requieren herramientas especiales
- Resistentes en el tiempo
- Amplia gama de racores roscados para realizar uniones
- Protecciones rígidas de aislamiento y arquetas de inspección
- Sistema de anclaje e impermeabilización
- Cintas para señalar la presencia de las tuberías



WATTS[®]



Watts Industries Iberica S.A.

Pol. Ind. La Llana Avda. La Llana, 85 • 08191 Rubí (Barcelona) • España

Tel. +34 93 587 25 40 • Fax +34 902 431.075

infowattsiberica@wattswater.com • www.watts.com