




Pikaohje Watts Vision lattialämmitys: KytKentä huonetermostaatti P-7710

1. Paina keskusyksikön OK nappia ensimmäisen zoonin vieressä siihen saakka että **vihreä valo** vilkkuu. (Antenni on kytkettävä yksikön yläosassa olevaan pistokkeeseen).
5. Paina OK-painiketta, zooni 2 **palaa jatkuvasti punaisena** ja on valmis liittämään seuraavan huonetermostaatin.
6. Kytke seuraavat termostaatit toistamalla vaiheet 3, 4 ja 5



2. Paina kerran OK nappia ja zooni 1 on **kiinteä punainen**.





7. Kun kaikki huonetermostaatit on kytketty, pidä OK-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan ja liittännät tallentuvat.




3. Huonetermostaatin takana olevaa painiketta pidetään painettuna. Vapauta painike, kun näytön vasemmalle puolelle ilmestyy 4 ruutua. Sitten IIT I vilkkuu näytössä.

8. Termostaattien kytKentä tarkistetaan nostamalla huonetermostaatin lämpötilaa. Lisääntynyt lämmöntarve saa keskusyksikön zoonin (tässä zooni 3) palamaan punaisena. Pumpun toiminta ilmaistaan vihreällä valolla n. 1 minuutin jälkeen.




Painikettä pidetään painettuna → **Vapauta painike**



Jos haluat aloittaa alusta, pidä kahta nuolinäppäintä painettuna yhtä aikaa noin. 5 sekuntia. Tämä nolaa yksikön- ja huonetermostaatit, jotka ovat sitten valmiita uuteen liittämään.

4. Keskusyksikön zooni 1 palaa nyt **vihreänä** ja zooni 2 vilkkuu **vihreänä**.



Tämän asiakirjan kuvaukset ja valokuvat toimii vain esimerkkeinä. Watts Industries Nordic pidättää oikeuden, ilman ennakkoilmoitusta, tuotteiden teknisiin ja designiin liittyviin muutoksiin. Watts Industries Nordic vastustaa sitä varten kaikkia väitteitä, jotka poikkeavat, tai täydentävät, Watts Industries myynti- ja toimitusehdoista ilman kirjallista sopimusta.