

## Microflex Duo Sanitair

Microflex Duo S, voorgeïsoleerde PE-Xa, dubbele leiding, PN10 – SDR7,4

### Productbeschrijving

Flexibel, voorgeïsoleerd en zelfcompenserend leidingsysteem, bestaande uit een stootvaste, geribde, dubbel dubbelwandige UV-resistente HDPE buitenmantel in donkerblauwe kleur, vervaardigd volgens het “gesloten kamer” principe. De unieke geometrie van de buitenmantel garandeert een uitstekende flexibiliteit en hoge bescherming tegen impact en druk van buitenaf. De binnenlaag in LDPE voorziet een extra bescherming voor de mediumleiding. De twee mediumleidingen in vernet PE-Xa volgens EN ISO 15875, zijn voornamelijk geschikt voor het transport van warm en koud drinkwater, maar eveneens afvalwater of andere vloeistoffen.

De mediumbuizen zijn omgeven door een CFK-vrij, vernet PE-X-schuim met gesloten microcellenstructuur met een constante lambda-waarde van 0,0372 W/mK bij 40°C. Het isolerende centerstuk in PE-schuim waarborgt een effectieve thermische scheiding tussen de leiding voor sanitair warmwater en de circulatieleiding.

Minimale wateropname is < 1% volgens ISO 2896.

Voorgeïsoleerde kunststofbuis voor zowel duct-vrije (direct ondergrondse) installatie als in gebouwen, voor het transport van vloeibare stoffen.

Corrosie- en rotvrij.

### Technische gegevens

Art.Nr.	PEX-a n. x d <sub>out</sub> x s (mm)	PEX-a DN	Buitenmantel d <sub>out</sub> (mm)	Gewicht (kg/m)	Buigradius (1) (m)	Gem. dikte van isolatie (mm)	Klasse EN12828
MD1252520S	1 x 25 x 3,5 1 x 20 x 2,8	20 – 15	125	1,65	0,30	24	6
MD1253225S	1 x 32 x 4,4 1 x 25 x 3,5	25 – 20	125	1,94	0,30	22	5
MD16025S	2 x 25 x 3,5	20	160	2,35	0,50	40	6
MD1603225S	1 x 32 x 4,4 1 x 25 x 3,5	25 – 20	160	2,50	0,50	37	6
MD1604025S	1 x 40 x 5,5 1 x 25 x 3,5	32 – 20	160	2,71	0,60	30	6
MD1605025S	1 x 50 x 6,9 1 x 25 x 3,5	40 – 20	160	2,89	0,60	27	5
MD1605032S	1 x 50 x 6,9 1 x 32 x 4,4	40 – 25	160	3,04	0,60	27	5

(1) Toepasbare, praktische waarden zonder risico op vervormingen of schade aan de buizen.

Max. bedrijfsdruk: 10 bar  
 Max. mediumtemperatuur: +85°C constant (piektemperatuur voor korte tijd +95°C)  
 Standaardlengte volle rol: 100 m (versnijding op aanvraag)

Materiaal mediumleiding: Kruisvernette PE-Xa  
 Isolatiemateriaal: Kruisvernette PE-X  
 Materiaal buitenmantel: HDPE – dubbelwandig (binnenlaag in LDPE)



### Toepassing

- Sanitair water (distributie van drinkbaar en niet-drinkbaar water)
- Speciale toepassingen (transport van chemische stoffen, voedingsindustrie, koelsystemen, zwembaden, recreatiecentra)

### Installatie

Snelle en eenvoudige installatie zonder specifiek montagegereedschap.

Een stofkap aan de uiteinden zorgt voor een stofdichte afsluiting van de buis. Voor waterdichte afsluiting dienen krimpkappen (MK) of EPDM eindkappen (MG) gebruikt te worden om insijpeling van water in de isolatie te voorkomen.

Het is noodzakelijk om de buis aan een draagsysteem te verankeren met behulp van fixpunten (verankeringsysteem niet beschikbaar in ons assortiment. Suggestie: Hilti, Würth). Het niet gebruiken van de fixpunten kan tot ernstige schade leiden, zowel aan het leidingnetwerk als aan de aangesloten warmtebron of gebruiker. Het gebruik van fixpunten is verplicht om aanspraak te kunnen maken op garantie.

Voordat de sleuf gevuld kan worden dient men het gehele leidingsysteem met al zijn aansluitingen te controleren door middel van een druktest volgens DIN 1988 deel 2. De correcte uitvoering en documentatie van de druktest zijn voorwaarden voor de geldigheid van de garantie.

Bedek de buizen volledig met zand (korrelgrootte 0-3 mm). De verdere aanvulling van de sleuf moet gebeuren in lagen van ca. 20 cm die moeten handmatig worden aangedrukt. Zorg ervoor dat eventuele scherpe voorwerpen uit het vulmateriaal worden verwijderd. Wanneer een deklaag van ongeveer 50 cm is bereikt (gemeten vanaf de bovenkant van de buis), kan gebruik worden gemaakt van een trilstamper om de resterende lagen aan te drukken.

Voor verdere informatie kan steeds de installatiehandleiding geraadpleegd worden.

### Certificaten

CSTB: QB -125-2250 (FR)

ACS (FR)

DVGW (D)

SKZ (D)

WRAS (GB)

Andere certificaten beschikbaar op aanvraag.

### Garantie

10 jaar (voorwaarde: gebruik van originele Microflex-onderdelen)

### Producent

Watts Industries Italia S.r.l.

Via Brenno, 21

I – 20853 Biassono (MB)

Tel.: +39 039 4986.1

Fax: +39 039 4986.222

E-mail: [infowattsitalia@wattswater.com](mailto:infowattsitalia@wattswater.com)