


# WFC-03 230 24V TH-serie


Bedrade aansluitmodule vloerverwarming & koeling  
WATTS Vision® System

## Technische fiche



## Beschrijving

Vision® Wired maakt temperatuurregeling van individuele ruimtes in verwarmings- en/of koelsystemen mogelijk. Het is een bekabeld systeem dat het gebruik van een bedrade kamerthermostaat vereist om de temperatuur van individuele kamers te regelen via externe contacten.



## VISION® BEDRADE WFC-03 230 24V TH SERIE

De WFC-03 Vloerverwarming en Koeling aansluitmodules verbinden alle componenten van het Vision® Wired-systeem en sturen de actuatoren effectief aan.

De DIN-railbevestiging en gereedschapsloze connectoren zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie.

Het HEAT-assortiment kan worden gebruikt voor 24V- of 230V-installaties om het referentienummer te verminderen.

De Heat+- en Heat&Cool-series hebben uitgangen om verschillende apparatuur aan te sturen en het comfort te optimaliseren.


Gamma	Type	Referentie	Beschrijving
HEAT+	WFC-03 6Z H+ 230 24V TH	900008700	Bedrade 230V aansluitmodule 6 zones enkel verwarmen, 24V thermostaten. (ingebouwde transformator)
H&C	WFC-03 6Z HC 230 24V TH	900008699	Bedrade 230V aansluitmodule 6 zones verwarmen en koelen, 24V thermostaten. (ingebouwde transformator)
EXT	WFC-03 6Z EXT 230 24V TH	900008701	Bedrade 230V uitbreidingsmodule 6 zones verwarmen en koelen, 24V thermostaten. (ingebouwde transformator)

- Montage op DIN-rail\*
- Connectoren zonder gereedschap
- Ingebouwde transformator voor 24V thermostaten
- Configuratie door DIP Swich\*
- Anti-grip functie\*


- Uitgang luchtontvochtiging\*
- Aansluitmodules compatibel met thermostaten WT-A03, WT-A03 HC, WT-D03 HC en WT-DP03 HC

\* enkel van toepassing bij de H&C aansluitmodule

Technische kenmerken	
Werkende temperatuur	0 tot 40°C
Verzend- en opslagtemperatuur	-10°C tot +50°C
IP-beschermingsgraad	IP30
Beschermingsgraad	Klasse II
Voeding	230 Vac ± 10% 50Hz - Ingebouwde transformator voor 24V thermostaatvoeding
Actuatoren	230V NC/NO-versies tot 2,5W
Normen	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2015/1188/EU



Visie® bedraad



## Specificatie tekst

Bedrade aansluitmodules voor vloerverwarming en -koeling. Hiermee kunt u 22CX elektrothermische motoren besturen via thermostaten uit het Vision® Wired-assortiment.



De aansluiting van elektrothermische motoren uit het Vision Wired-assortiment gebeurt met behulp van gereedschapsloze connectoren.

**Voldoet aan:**



**2014/35/EU - 2014/30/EU - 2014/53/EU - 2011/65/EU - 2012/19/EU - 2015/1188/EU.**

# Totale afmetingen (mm)



WFC-03 6Z H+ 230 24V TH



WFC-03 6Z HC 230 24V TH



WFC-03 6Z EXT 230 24V TH



---

De beschrijvingen en foto's in dit productgegevensblad zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en zijn niet contractueel. Watts Industries behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische of esthetische wijzigingen aan haar producten aan te brengen. Garantie: Alle verkoop- en verkoopcontracten zijn uitdrukkelijk afhankelijk van de instemming van de koper met de algemene voorwaarden van Watts die te vinden zijn op zijn website op <https://wattwater.eu/gtc/> - Watts maakt hierbij bezwaar tegen elke voorwaarde, anders dan of aanvullend op de voorwaarden van Watts, opgenomen in enige kopers communicatie in welke vorm dan ook, tenzij overeengekomen in een schriftelijk ondertekend door een functionaris van Watts.

---



---

**Watts Benelux**  
Beernemsteenweg 77A • 8750 Wingene • België  
Bezoekadres NL: Kollergang 14 • 6961 LZ Eerbeek • Nederland  
Tel +32 51 65 87 08 • Tel NL +31 313 673 700  
[benelux@wattswater.com](mailto:benelux@wattswater.com) • [www.wattswater.eu](http://www.wattswater.eu)