

**WIRELESS
FLUSH MOUNTING RECEIVER**



BT-FR-02

USER GUIDE	GB
Flush Receiver	4-6
GUIDE D'UTILISATION	FR
Récepteur encastrable	7-8
BEDIENUNGSANLEITUNG	DE
Funk-Empfänger Unterputz	9-10
GUIA DE USUARIO	ES
Receptor mural	11-12
BRUKSANVISNING	SE
Infälld mottagare	13-14
GUIDA UTENTE	IT
Ricevitore a incasso	15-16
GEBRUIKERSHANDLEIDING	NL
Inbouwontvanger	17-19
Installation sheet (radiator)	20-23
Installation sheet (underfloor)	24-28




Option: Floor Sensor
NTC 10kOhms at 25°C

1. Presentation

- The receiver is a Wall mounting receiver, specially designed to control electrical floor heating regulation in combination or not with a wireless thermostat type.
- This couple (Thermostat Receiver) can also be managed by a Central to have full control of your heating installation from one point.
- Possibility to connect a floor sensor directly on this unit (For regulation or floor limitation).

Output LED (Red)

- Red:** Heating demand
Blink: Floor sensor error



RF Configuration button

- Short press: Instantaneous RF transmission
3sec press: Thermostat or Central RF init.
15sec press: Reset of the receiver.

Status LED (RED/Green)

- Green:**
Fixed: RF configuration
Flash: RF reception
OFF: Standby
Blink: RF Alarm

Red:

- Fixed:** Floor Limitation

Red/Green (Orange)

- Fixed:** Pilot wire information.

2. Technical characteristics

Environment. (Temperatures)	
Operating :	0°C - 40°C
shipping et storage :	-10°C to +50°C
Power supply	230Vac 50Hz
Electrical protection	Class II - IP20 Option: insulation clip for IP21 protection
Pilot wire Input (French market)	6 orders Pilot Wire by phase (L)
Output	Relay 16Amps 250VAC
Maximum Load	Up to 16A - 250Vac 50Hz (2 wires L,N)
Radio Frequency & RF Receiving distance	868MHz < 10mW (Bidirectional communication) Range of approximately 100m in open space. Range of approximately 30m in residential environment.
Optional Floor Sensor	NTC 10kOhms at 25°C
EU declaration of conformity Hereby, Watts Electronics declares that the equipment is in compliance with the relevant Community harmonisation legislation	Directive 2001/95/EC on General Products Safety Low voltage directive 2006/95/EEC Radio Equipment Directive 1995/5/EC-2014/53/EU ROHS Directive 2011/65/EC The full text of the EU declaration of conformity is available on wattswater.eu

3. **Installation and RF Initialisation rules**

Install and connect the receiver respecting the following guidelines to guarantee an optimal reception:

- The receiver must be mounted at a minimum distance of 50cm of all others electrical or wireless materials like GSM, Wi-Fi router.
- Wiring work related to the receiver must be carried out only when de-energized
- Connect your receiver to the power supply.

Depending on your installation, an order of pairing must be respected to ensure a correct RF signal transmission.

Installation 1: Receiver + RF thermostat

1. Switch on the receiver.
2. Press the RF button during 5 sec to switch to RF Init.
3. The **RF LED** should be Green fixed or orange blink indicating that the Receiver is now in radio configuration mode waiting for a thermostat configuration address.
4. Please refer to the thermostat leaflet for enter the thermostat in **"RF Init"** mode.
5. The receiver RF LED must be switched OFF and the thermostat should exit the RF init mode to indicate correct pairing between both elements.

You can pair several receivers to the same RF thermostats

Note for installations 2, 3 and 4: You can pair several receivers. Pay attention! Before linking a new receiver with the Central unit, you have to reset the receiver imperatively.

Installation 2: Receiver + RF Thermostat + RF Central unit for heating regulation

1. First step is to pair the RF thermostat to the Central unit
2. Press the RF button on the receiver during 5sec.
3. The **RF LED** should be Green fixed or orange blink indicating that the Receiver is now in radio configuration mode waiting for a central configuration address.
4. Please refer to the leaflet of the Central unit for more explanation about the pairing mode **"RF Init"**. You must pair the Receiver as a heating device in the Central unit
5. The RF LED on the receiver will switch OFF and the Central will show a message to indicate correct pairing between both elements.

You can pair several receivers in the same room.

Installation 3: Receiver + RF Central unit for ON/OFF or light control

1. Press the RF Button 5sec to switch the Receiver in RF Init mode .
2. The RF LED should be Green fixed or orange blink indicating that the Receiver is now in radio configuration mode waiting for a central configuration address.
3. Please refer to the leaflet of the Central unit for more explanation about the pairing mode **"RF Init"**. You must pair the Receiver as an ON/OFF plug or a light in the Central unit
4. The RF LED on the receiver will switch OFF and the Central will show a message to indicate correct pairing between both elements.

You can pair several receivers in the same room. Receiver will work in Timer mode; you have the possibility to create a weekly program for ON/OFF period.

Installation 4: Receiver + RF Central unit for heating regulation. Only valid for the Flush receiver with floor sensor

1. Press the RF Button 5sec to switch the Receiver in RF Init mode.
2. The RF LED should be Green fixed or orange blink indicating that the Receiver is now in radio configuration mode waiting for a central configuration address.
3. Please refer to the leaflet of the Central unit for more explanation about the pairing mode **"RF Init"**. You must pair the Receiver as a heating device in the Central
4. The RF LED on the receiver will switch OFF and the Central will show a message to indicate correct pairing between both elements.

Remarks:

- In case of a thermostat in RF Alarm, the receiver (BT-PR02 RF, BT-FR02 RF or BT-WR02 RF) will follow 20% cycle of heating to prevent the installation against frost. (The receiver will stay in OFF mode if it was in OFF before the loss of RF communication).
- The leds are switched off between 8pm and 8am when using a BT-DP02 RF

4. Disposal and recycling information



Correct disposal of this product. This marking shown on the products indicates that it should not be disposed with other household waste at the end of its working life.

Disposal of waste batteries: This product contain batteries. If so, use the separate collection for battery recycling. Do not ut them with other household waste.

This device is suitable for use by children 8 years of age or older, and for persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience or knowledge, if they are properly supervised, or if instructions on the safe use of the device have been given to them and the risks involved have been addressed. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance by the user should not be performed by unattended children.

5. Contact us

Watts Electronics S.A.S
B.P. N°10 - Z.A. des Tourettes
43800 ROSIERES
France
T : +33(0) 471 57 40 49
F : +33(0) 471 57 40 90
www.wattsindustries.com



Option: sonde de sol
CTN 10kOhms à 25°C


1. Présentation

- Le récepteur est un récepteur de type encastrable spécialement conçu pour contrôler la régulation de système de chauffage électrique (Chauffage par le sol ou radiateur en combinaison ou non avec un thermostat)
- Ce couple (thermostat récepteur) pourra être géré par une centrale pour avoir le contrôle total de votre installation de chauffage d'un même endroit.
- Possibilité de connecter une sonde de sol directement sur ce récepteur (pour régulation ou la limitation de température de dalle)

LED de Chauffe (Rouge)

Rouge: Demande de chauffe

Clignotante: Erreur sonde



Bouton de configuration RF

Appui court: Transmission RF instantanée

Appui de 3 sec: initialisation RF du thermostat ou de la centrale.

Appui de 15sec : réinitialisation du récepteur. (effacement des codes)

LED de Status (Rouge/Verte)

Verte:

Fixe: Configuration RF (init)

Flash: Réception RF

OFF: Standby

Clignotante: Alarme RF

Rouge:

Fixe: Limitation Sol active

Rouge/Vert (Orange)

Fixe: Signal sur le Fil pilote

2. Caractéristiques techniques

Environnement. (Températures)	0°C - 40°C
Fonctionnement:	-10°C à +50°C
Transport et stockage :	
Alimentation	230Vac 50Hz
Protection électrique	Classe II - IP20 Option: clip d'insolation pour une protection IP21
Entrée fil pilote (marché français)	Fil pilote 6 ordres par phase (L)
Sortie	Relais 16Amps 250VAC
Charge maximale	Jusqu'à 16A - 250Vac 50Hz (2 fils L,N)
Radio Fréquence & Distance de réception	868MHz < 10mW (communication bidirectionnelle) Environ 100m en milieu ouvert Environ 30m en environnement résidentiel
Option : sonde de sol	CTN 10kOhms à 25°C
Directives CE Votre produit a été conçu en conformité avec les directives européennes :	R&TTE 1999/5/EC Basse Tension 2006/95/EC CEM 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU

3. **Installation et initialisation RF**

Installez et connectez le récepteur suivant les instructions ci-dessous pour garantir une réception optimale :

- Le récepteur doit être placé à une distance minimale de 50 cm de tout appareil électrique ou matériel sans fil comme les GSM, routeur Wi-Fi
- Les travaux de câblage liés au récepteur doivent uniquement être faits hors tension
- Branchez votre récepteur

Suivant votre installation, un ordre d'appairage doit être respecté pour assurer une bonne transmission du signal RF.

Installation 1: récepteur + thermostat RF

1. Allumer le récepteur.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton RF pour lancer l'initialisation RF « RF Init »
3. La LED RF s'allume en vert fixe ou orange clignotant indiquant que le récepteur est désormais en mode de configuration RF en attente d'une adresse de configuration d'un thermostat.
4. Se référer à la notice du thermostat pour le mettre en mode « **RF Init** »
5. La LED du récepteur doit s'éteindre et le thermostat doit quitter le mode RF Init pour indiquer que l'appairage s'est correctement déroulé.

Vous pouvez appairer plusieurs récepteurs avec un même thermostat.

Note pour les installations 2, 3 et 4 : Vous pouvez appairer plusieurs récepteurs dans une même pièce. Attention, avant d'appairer un nouveau récepteur, il faut impérativement le réinitialiser.

Installation 2: récepteur + thermostat RF + Unité Centrale RF pour la régulation de chauffage

1. La première étape est d'appairer le thermostat RF avec l'unité centrale.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton RF pour lancer l'initialisation RF « RF Init »
3. La LED RF s'allume en vert fixe ou orange clignotant indiquant que le récepteur est désormais en mode de configuration RF en attente d'une adresse de configuration de la centrale.
4. Se référer à la notice de l'unité centrale pour plus d'explications sur le mode d'appairage « **RF Init** ». Vous devez appairer le récepteur en tant qu'élément chauffant dans l'unité centrale.
5. La LED RF du récepteur doit s'éteindre et la centrale affiche un message pour indiquer que l'appairage est correct entre les deux éléments.

Vous pouvez appairer plusieurs récepteurs dans la même pièce.

Installation 3: récepteur + centrale RF pour la gestion des éléments ON/OFF ou d'éclairage

1. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton RF pour lancer l'initialisation RF « RF Init »
2. La LED RF s'allume en vert fixe ou orange clignotant indiquant que le récepteur est désormais en mode de configuration RF en attente d'une adresse de configuration de la centrale.
3. Se référer à la notice de l'unité centrale pour plus d'explications sur le mode d'appairage « **RF Init** ». Vous devez appairer le récepteur en tant que récepteur enfichable ON/OFF ou d'éclairage au niveau de l'unité centrale.
4. La LED du récepteur doit s'éteindre et l'unité centrale affiche un message pour indiquer que l'appairage est correct entre les deux éléments.

Vous pouvez appairer plusieurs récepteurs dans la même pièce. Le récepteur fonctionnera en mode Timer, vous aurez la possibilité de créer un programme hebdomadaire pour les périodes ON/OFF.

Installation 4: Récepteur + centrale RF pour la régulation de chauffage. Uniquement valable pour les récepteurs enfichables avec sonde de sol.

1. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton RF pour lancer l'initialisation RF « RF init »
2. La LED RF s'allume en vert fixe ou orange clignotant indiquant que le récepteur est désormais en mode de configuration RF en attente d'une adresse de configuration de la centrale.
3. Se référer à la notice de l'unité centrale pour plus d'explications sur le mode d'appairage « **RF Init** ». Vous devez appairer le récepteur en tant qu'élément chauffant au niveau de la centrale.
4. La LED RF du récepteur doit s'éteindre et l'unité centrale affiche un message pour indiquer que l'appairage est correct entre les deux éléments.

Remarques:

- Dans le cas d'un thermostat en perte de communication RF (Alarme RF), le récepteur (BT-PR02 RF, BT-FR02 RF ou BT-WR02 RF) suivra un cycle de chauffage à 20% pour protéger l'installation du gel. (Le récepteur restera en mode OFF s'il était en mode OFF avant la perte de communication RF).
- Récepteur enfichable, récepteur encastrable, récepteur mural : Les voyants sont éteints entre 20h00 et 8h00




NTC 10kOhm bei 25°C

1. Beschreibung

- Funk-Empfänger für Montage auf eine UP-Schaltdose (KU 68), zur Regelung eines elektrischen Heizkörpers oder Elektroflächenheizung in Kombination mit einem Funk-Raumfühler der Serie BT-..02 RF oder direkt über die Zentraleinheit BT-CT02 RF
- Funk-Empfänger + Funk-Raumfühler können über die Zentraleinheit gesteuert werden, wodurch die Bedienung des Heizsystems von einer zentralen Stelle möglich ist.
- Optionale Regelung der Flächenheizung über externen Temperatur Fühler im Fußboden

Ausgang LED – rot

Leuchtet: Heizbedarf bzw. eingeschaltet
 Blinkt: Fehler des Fußbodenfühlers



Funk Status LED - rot/grün

Grün:

Leuchtet: Funk-Konfiguration
 Blinkt: Funk-Empfang
 Ausgeschaltet: Bereitschaft (Standby)
 Blinkt (regelmäßig): Funk-Alarm

Rot:

Leuchtet: Temperaturbegrenzung des Fußbodens

Orange (rot + grün):

Leuchtet: Information Pilotleiter
 (Funktion für französischen Markt; benötigt entsprechendes Eingangs-Signal)

RF Taste (Funk Konfigurationstaste)

Betätigung:

Kurz (< 1 Sek): sofortige Funk-Übertragung
 3 Sekunden: Paarung mit Funk-Raumfühler / Zentraleinheit
 15 Sekunden: Reset

Weitere Hinweise zur Installation bzw. zum elektrischen Anschluss mit Klemmenplan usw. finden Sie auf den hinteren Seiten dieser Montage und Bedienungsanleitung.

2. Technische Daten

Betriebstemperatur:	0°C bis 40°C
Transport und Lagerung:	von -10°C bis +50°C
Spannungsversorgung:	230 VAC 50Hz
Elektrischer Schutz:	Klasse II – IP 20 IP21 durch aufsteckbare Abdeckung
Eingang für Pilotleiter (französischer Markt):	Pilotleiter - 6 Befehle (Phase (L))
Ausgang:	Relais 16 A 250 VAC
Höchstbelastung:	Bis 16 A – 250 VAC, 50 Hz (2 Leiter L, N)
Funkfrequenz & Distanz für Funk-Empfang:	868 MHz < 10mW (bidirektionale Kommunikation) Reichweite von ca. 100 m offene Distanz (im Freien). Reichweite von ca. 30 m innerhalb von Gebäuden
Optionaler Fußbodenfühler:	NTC 10 kOhm bei 25°C
CE-Richtlinien Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien konzipiert.	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU

3. Regel zur Installation und Funk-Initialisierung (Paarung) mit Funk-Raumfühler bzw. Zentraleinheit

Für optimalen Empfang des Funksignals ist der Empfänger nach den folgenden Anweisungen zu installieren

- **Der Empfänger ist immer im Abstand von mindestens 50 cm von anderen elektrischen und Einrichtungen zur drahtlosen Signalübertragung, z.B. GSM, Wi-Fi Router zu installieren.**
- Vor Beginn der Elektroinstallationsarbeiten am Empfänger ist dieser stromlos zu schalten bzw. die Spannungsversorgung muss unterbrochen sein.
- Den Empfänger zur Spannungsquelle anschließen.

Um eine ordnungsgemäße Funk-Initialisierung (Paarung) zu erreichen, ist gemäß der nachstehenden Reihenfolge vorzugehen.

Kombination 1: Funk-Empfänger + Funk-Raumfühler

- (1) Empfänger einschalten bzw. mit Spannung versorgen
- (2) RF Taste 5 Sekunden gedrückt halten um in den Modus „**rf init**“ zu *schalten*
- (3) Die grün leuchtende **Funk Status LED** (oder ggf. orange blinkende in Verbindung mit Pilotleiter) zeigt die Bereitschaft zum Empfang der Konfigurationsadresse (Paarungssignals) des **Funk-Raumfühlers** an.
- (4) Bringen Sie nun den Funk-Raumfühler (gemäß dessen Bedienungsanweisung) in den Modus „**rf init**“
- (5) Die **Funk Status LED** des Empfängers sollte erlöschen und der Funk-Raumfühler sollte den Modus „**rf init**“ selbsttätig verlassen haben. Beides signalisiert eine korrekte Paarung der Geräte.

Einem Funk-Raumfühler können mehrere Funk-Empfänger zugeordnet bzw. mit diesem gepaart werden.

HINWEIS für die folgenden Kombinationen 2, 3 und 4: Sie können mehrere Funk-Empfänger paaren.

ACHTUNG! Bevor Sie einen Funk-Empfänger mit einer Zentraleinheit BT-CT02 RF paaren, führen Sie bitte einen Reset am Funk-Empfänger durch (RF Taste für ca. 15 Sekunden gedrückt halten).

Kombination 2: Funk-Empfänger + Funk-Raumfühler + Zentraleinheit zur Funktion HEIZEN

- (1) Im ersten Schritt paaren Sie bitten den Funk-Raumfühler mit der Zentraleinheit. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitungen dieser beiden Geräte. Erst danach paaren Sie den Funk-Empfänger mit der Zentraleinheit.
- (2) Im zweiten Schritt halten Sie die RF Taste am Funk-Empfänger ca. 5 Sekunden gedrückt.
- (3) Die grün leuchtende **Funk Status LED** (oder ggf. orange blinkende in Verbindung mit Pilotleiter) zeigt die Bereitschaft zum Empfang der Konfigurationsadresse (Paarungssignals) der **Zentraleinheit** an.
- (4) Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der Zentraleinheit um weitere Informationen zu dem Modus Funk-Initialisierung zu erhalten. Sie müssen den Funk-Empfänger als Gerät der Auswahl „Heizung“ zuordnen.
- (5) Die Funk Status LED des Empfängers sollte erlöschen und die Zentraleinheit zeigt eine Meldung zur erfolgreichen Paarung der Geräte an.

Sie können in einem Raum mehrere Funk-Empfänger betreiben. Hierzu die Schritte (2) bis (5) durchführen.

Kombination 3: Funk-Empfänger + Zentraleinheit zur Funktion ON/OFF oder Licht

- (1) Halten Sie die RF Taste am Funk-Empfänger ca. 5 Sekunden gedrückt.
- (2) Die grün leuchtende **Funk Status LED** (oder ggf. orange blinkende in Verbindung mit Pilotleiter) zeigt die Bereitschaft zum Empfang der Konfigurationsadresse (Paarungssignals) der **Zentraleinheit** an.
- (3) Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der Zentraleinheit um weitere Informationen zu dem Modus Funk-Initialisierung zu erhalten. Sie müssen den Funk-Empfänger der Auswahl „Gerät EIN/AUS“ oder „Licht“ zuordnen.
- (4) Die **Funk Status LED** des Empfängers sollte erlöschen und die Zentraleinheit zeigt eine Meldung zur erfolgreichen Paarung der Geräte an.

Sie können in einem Raum mehrere Funk-Empfänger betreiben. Sie können bei Bedarf an der Zentraleinheit ein Zeit Programm zur Festlegung von Schaltzeiten hinterlegen.

Kombination 4: Funk-Empfänger mit externem Fühler + Zentraleinheit zur Funktion HEIZEN

- (1) Halten Sie die RF Taste am Funk-Empfänger ca. 5 Sekunden gedrückt.
- (2) Die grün leuchtende **Funk Status LED** (oder ggf. orange blinkende in Verbindung mit Pilotleiter) zeigt die Bereitschaft zum Empfang der Konfigurationsadresse (Paarungssignals) der **Zentraleinheit** an.
- (3) Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der Zentraleinheit um weitere Informationen zur Funk-Initialisierung zu erhalten. Sie müssen den Funk-Empfänger als Gerät der Auswahl „Heizung“ zuordnen.
- (4) Die Funk Status LED des Empfängers sollte erlöschen und die Zentraleinheit zeigt eine Meldung zur erfolgreichen Paarung der Geräte an.

HINWEISE:

- Beim Verlust der Funk Kommunikation (RF Alarm) fährt der Funk-Empfänger einen 20% Heizzyklus um ein Einfrieren der Anlage zu verhindern. Falls der Empfänger vor Verlust der Funk Kommunikation ausgeschaltet (OFF Mode) war, bleibt er ausgeschaltet.
- Bei Paarung mit einem Funk-Raumfühler BT-DP02 RF oder mit einer Zentraleinheit werden die LED zwischen 20:00 und 08:00 Uhr de-aktiviert, um nachts einen störenden Einfluss in sensiblen Bereichen (Schlafzimmer etc.) zu vermeiden.




NTC 10kOhms a 25°C

1. Descripción

- receptor sin hilos para el montaje en la caja de instalación KU 68, destinado a la regulación de la calefacción eléctrica y a la calefacción de suelo en combinación con el termostato sin hilos tipo o directamente con la unidad central .
- Termostato + receptor - puede controlarse por la unidad central , asegurando así un control completo del sistema calefactor de un solo lugar.
- Existe la posibilidad de conectar el sensor de suelo para la regulación de la calefacción de suelo.

LED - rojo

Luce: calefacción encendida
Parpadea: error del sensor de suelo



Tecla de configuración RF

Presionar corto: transmisión inmediata RF
Presionar 3 segundos: emparejamiento del termostato / unidad central
Prensa de 15 segundos: reinicio del receptor.

LED - rojo/verde

Verde:

Luce: configuración RF
Parpadea: recepción RF
Apagado: estado de alerta
Parpadea (regularmente): alarma RF

Rojo:

Luce: límite del suelo

Naranja (rojo+verde):

Luce: informaciones del conductor piloto

2. Característica técnica

Temperatura de marcha: Transporte y almacenamiento:	0°C - 40°C -10°C hasta +50°C
Alimentación:	230 Vac 50Hz
Protección eléctrica:	Clase II – IP 20 Facultativo: mordaza aisladora para la cubierta IP21
Entrada para el conductor piloto (mercado francés):	conductor piloto - 6 órdenes (fase (L))
Salida: Carga máxima:	Relé 16A 250 VAC De hasta 16A – 250Vac 50Hz (2 conductores L, N)
Frecuencia de radio & Distancia para la recepción de RF:	868 MHz < 10mW (comunicación en ambos sentidos) Alcance de unos 100 m en espacios abiertos. Alcance de unos 30 m en lugares habitados.
Sensor de suelo facultativo:	NTC 10kOhms a 25°C
Directrices de CE Su producto ha sido diseñado de acuerdo con las directivas europeas.	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU

3. Instale y conecte el receptor siguiendo las siguientes pautas para una óptima recepción:

- El receptor debe colocarse a una distancia mínima de 50 cm de otros aparatos eléctricos o elementos inalámbricos como GSM o router Wi-Fi.
- Cualquier trabajo de cableado relacionado con el receptor debe realizarse con la unidad previamente desconectada de la corriente.
- Conecte su receptor a la fuente de alimentación.

Siguiendo con su instalación, deberá respetarse una posible orden de sincronización para una correcta inicialización RF

Instalación 1: Receptor + termostato RF

1. El receptor debe activarse (ON) pulsando el interruptor ON/OFF.
2. El receptor debe ponerse en modo de inicialización RF pulsando durante 5 s el botón RF.
3. Así, el **LED de RF** deberá iluminarse en verde de forma fija indicando que el Receptor se encuentra en modo de configuración de radiofrecuencia a la espera de una orden de configuración del termostato.
4. Consulte el manual del termostato para entrar en modo **“Inic. RF”**.
5. El LED de RF del receptor debe estar en posición OFF y el termostato deberá salir del modo Inic. RF e indicar la sincronización correcta entre los dos elementos.

Puede sincronizar varios receptores con los mismos termostatos RF

Note for installations 2, 3 and 4: You can pair several receivers. Pay attention! Before to link a new receiver with central unit, you have to reset imperatively the receiver.

Instalación 2: Receptor + Termostato RF + Unidad central RF para control del calor

1. El termostato RF debe sincronizarse primero con la central
2. El receptor debe ponerse una vez más en modo de inicialización RF pulsando durante 5 s el botón de RF.
3. Así, el **LED de RF (radiofrecuencia)** deberá iluminarse en verde de forma fija indicando que el receptor se encuentra en modo de configuración de radio a la espera de una orden de configuración de la central.
4. Consulte las instrucciones de la central para más detalles sobre el modo de sincronización **“Inic. RF”**. Debe sincronizar el receptor en la central en modo de dispositivo de calefacción.
5. El LED de RF del receptor debe estar en posición OFF y el termostato deberá salir del modo de Inic. RF e indicar que la sincronización entre los dos elementos ha sido realizada correctamente.

Puede sincronizar varios receptores en el mismo cuarto

Instalación 3: Receptor + Unidad central RF para control luminoso y ON/OFF

1. El receptor debe ponerse una vez más en modo de inicialización RF pulsando durante 5 s el botón RF.
2. Así, el LED de RF deberá iluminarse en verde de forma fija indicando que el Receptor se encuentra en modo de configuración de radio a la espera de una orden de configuración de la central.
3. Consulte las instrucciones de la Central para más detalles sobre el modo de sincronización **“Inic. RF”**. Debe sincronizar el Receptor a modo de interruptor ON/OFF o como luz de la central.
4. El LED de RF del receptor debe estar en posición OFF y la Central mostrará un mensaje indicando la correcta sincronización entre los dos elementos.

Puede sincronizar varios receptores en el mismo cuarto. El receptor trabajará en modo Temporizador y podrá crear un programa semanal para el periodo ON/OFF.

Instalación 4: Receptor + Unidad central RF para control de calor. Válido para receptor de descarga con sensor de suelo.

1. El receptor debe ponerse una vez más en modo de inicialización RF pulsando durante 5 s el botón RF.
2. Así, el LED de RF deberá iluminarse en verde de forma fija indicando que el Receptor se encuentra en modo de configuración de radio a la espera de una orden de configuración de la central.
3. Consulte las instrucciones de la Central para más detalles sobre el modo de sincronización **“Inic. RF”**. Debe sincronizar el Receptor a modo de dispositivo de calefacción en la central
4. El LED de RF del receptor debe estar en posición OFF y la Central mostrará un mensaje indicando la correcta sincronización entre los dos elementos.

Observaciones:

- En caso de instalación con termostato RF - BT y pérdida de comunicación a través de RF (alarma RF), el receptor culminará un 20% del ciclo de calefacción para evitar la congelación de la instalación. (El receptor permanecerá en modo OFF si ya estaba en ese modo antes de la pérdida de la comunicación por RF).
- Receptor de pared Frío/Calor: El relé de calefacción debe utilizarse para la función ON/OFF o para control de calor en conjunto con la unidad central.



Tillval: Golvsensor
NTC 10kohm på 25°C


1. Presentation

- Mottagare är en väggmonterad mottagare, specialkonstruerad för att styra regleringen av golvvärme, ev. i kombination med en trådlös termostat av BT-DP02 RF-modell.
- Denna kopplingsanordning (termostadmottagare) kan även styras av en centralhet så du får full kontroll över din värmeanläggning från ett och samma ställe.
- Möjligt att ansluta en golvsensor direkt på denna enhet (för reglering av golvbegränsning).

LED-lampa, effekt (röd)

Röd: Värmebehov

Blinkar: Golvsensorfel



RF-konfiguration

Kort tryckning: Omedelbar R-överföring

Tryck 3 sek: Paring termostat eller centralenhet.

Tryck 15 sek: Återställning av mottagare.

Status-LED-lampa (RÖD/GRÖN)

Grön:

Fast sken: RF-konfiguration

Blinkar snabbt: RF-

mottagning

SLÄCKT: Viloläge (standby)

Blinkar: RF-alarm

Röd:

Fast sken: Golvbegränsning

Röd/grön (orange)

Fast sken: Pilotrådsinformation.

2. Tekniska egenskaper

Miljö (Temperaturer)	
Drift:	0—40°C
Transport och förvaring:	-10°C till +50°C
Strömförsörjning	230 VAC 50 Hz
Elektriska skydd	Klass II - IP20 Tillval: isoleringsclips för IP21-skydd
Ineffekt för pilottråd (franska marknaden)	Pilottråd 6 kommandon (fas)
Maxbelastning, effekt	Relä 16 AMP 250 VAC Upp till 16 A — 250 VAC 50Hz (2 ledare L,N)
Radiofrekvens & avstånd för RF-mottagning	868 MHz < 10 mW (dubbelriktad kommunikation) Räckvidd på ca 100 m på öppen yta. Räckvidd på ca 30 m i bostadsmiljö.
Golvsensor	NTC 10 kohm på 25°C
CE Direktiv	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU
Denna produkt är designad i överensstämmelse med följande Europeiska direktiv	

3. Installation och regler för RF-initiering

Anslut mottagare enligt följande riktlinjer för bästa funktion

- Mottagaren bör vara minst 50cm ifrån annan utrustning som innehåller radiosändare som t.ex. GSM mottagare eller Wi-Fi utrustningar.
- Se till att spänningen är bortkopplad innan arbete utförs på utrustningen.
- Anslut mottagaren till elnätet.

Böra alltid med att göra en fabriksåterställning på mottagaren innan den kopplas, detta gäller alla mottagare

Installation typ 1: Mottagare + RF termostat

6. Se till att mottagaren är i läge On.
7. Sätt mottagaren i RF init genom att trycka på RF-knappen i 5 sekunder.
8. Indikering för RF ska lysa med fast grönt sken och väntar nu på att termostaten ska börja kommunicera.
9. Se manual för termostat för att ställa den i läge **RF Init**
10. När koppling skett släcks RF Init och termostaten går ur RF Init mode.

Du kan koppla flera mottagare till samma RF termostat.

Anmärkning för installationer av typ 2, 3 och 4: Du kan koppla ihop flera mottagare. Var uppmärksam! Innan koppling av en ny mottagare med centralenheten, måste du göra en fabriksåterställning av mottagaren.

Installation typ 2: Mottagare + RF Termostat + RF Central enhet för värme

6. RF termostaten måste kopplas först till centralen.
7. Ställ mottagaren i läge RF Init genom att trycka på knappen för initiering i 5 sekunder.
8. Lysdioden RF ska lysa med fast sken. Mottagaren är nu i läge för radiokonfigurering och väntar på en adress från centralen.
9. Se manualen för centralen för att komma till kopplingsläge på centralen. Enhete ska kopplas som en "Värmeenhet" på centralen.
10. Lysdioden för RF slocknar och centralen indikerar att kopplingen lyckas.

Du kan koppla flera mottagare till samma rum på centralen.

Installation typ 3: Mottagare + RF Central + enhet för On/Off eller belysning

5. Ställ mottagaren i läge RF Init genom att trycka på knappen för initiering i 5 sekunder.
6. Lysdioden RF ska lysa med fast sken. Mottagaren är nu i läge för radiokonfigurering och väntar på en adress från centralen.
7. Se manualen för centralen för att komma till kopplingsläge på centralen. Enheten ska kopplas som en On/Off-enhet eller Belysningsenhet på centralen.
8. Lysdioden för RF slocknar och centralen indikerar att kopplingen lyckas.

Du kan koppla flera mottagare till samma rum på centralen

Om mottagaren konfigurerats som On/Off-enhet kan den arbeta i timer mode så tidsstyrning kan användas.

Installation typ 4: Mottagare + RF Central + enhet för värme. Gäller bara BT-FR02 RF med ansluten givare.

1. Ställ mottagaren i läge RF Init genom att trycka på knappen för initiering i 5 sekunder.
2. Lysdioden RF ska lysa med fast sken. Mottagaren är nu i läge för radiokonfigurering och väntar på en adress från centralen.
3. Se manualen för centralen för att komma till kopplingsläge på centralen. Enheten ska kopplas som en Värmeenhet på centralen.
4. Lysdioden för RF slocknar och centralen indikerar att kopplingen lyckas.

Anmärkningar:

- Om installationen har en BT-RF termostat och RF-kommunikationen försvinner (RF Larm) kommer ansluten mottagare (BT-PR02 RF, BT-FR02 RF or BT-WR02 RF) att vara till i 20% av tiden för att minska risken för frysskador på anläggningen (Om termostaten står i läge Off hånder inget vid RF Larm)
- Om mottagarna är kopplade till termostat BT-DP-02 RF eller till en central är lysdioderna släckta mellan 20.00 och 8.00 enligt klockan i termostaten eller centralen



Opzione: sensore a pavimento
NTC 10 kOhm a 25 °C

1. Presentazione

- Questo ricevitore con montaggio a parete è stato studiato appositamente per controllare la regolazione del riscaldamento a pavimento con o senza un termostato di tipo wireless.
- Questa coppia di dispositivi (termostato e ricevitore) può essere gestita anche tramite una centralina, per controllare completamente l'impianto di riscaldamento da un solo punto.
- È possibile collegare direttamente a quest'unità un sensore a pavimento per la regolazione o la limitazione della temperatura a pavimento.

LED uscita (rosso)

Rosso: richiesta di riscaldamento


Luce da fissa a lampeggiante:
errore sensore a pavimento

Pulsante di configurazione RF

Breve pressione: trasmissione RF istantanea

Pressione di 3 s: inizializzazione RF termostato o centralina.

Pressione di 15 s: reset del ricevitore.



LED stato (ROSSO/Verde)

Verde:

Luce fissa: configurazione RF

Luce da spenta a lampeggiante:
ricezione RF

OFF: standby

Luce da fissa a lampeggiante:
allarme RF

Rosso:

Luce fissa: limitazione della temperatura a pavimento

Rossa/arancione (arancione)

Luce fissa: informazioni filo pilota

2. Caratteristiche tecniche

Dati ambientali. (Temperature)	
Temperatura di esercizio:	Da 0 a 40 °C
Temperatura di spedizione e stoccaggio:	Da -10 a +50 °C
Alimentazione elettrica	230 VCA 50 Hz
Protezione elettrica	Classe II – IP20 Opzione: clip isolante per protezione IP21
Ingresso filo pilota (mercato francese)	Filo pilota 6 ordini con fase (L)
Uscita	Relè 16 A 250 VCA
Carico massimo	Fino a 16 A – 250 VCA 50 Hz (2 fili L, N)
Frequenza radio e distanza di ricezione RF	868 MHz < 10 mW (comunicazione bidirezionale) Funzionamento a una distanza di circa 100 m in spazi aperti. Funzionamento a una distanza di circa 30 m in ambiente residenziale.
Sensore a pavimento optional	NTC 10 kOhm a 25 °C
Direttive CE Il prodotto è stato progettato in conformità alle Direttive europee	R&TTE 1999/5/CE LVD 2006/95/CE EMC 2004/108/CE RoHS 2011/65/UE

3. Norme per l'installazione e l'inizializzazione RF

Installare e collegare il ricevitore secondo le seguenti istruzioni per garantire una ricezione ottimale:

- Il ricevitore deve essere posizionato ad una distanza minima di 50 cm da qualsiasi dispositivo elettrico o wireless, quali GSM e router Wi-Fi.
- Scollegare l'alimentazione prima di effettuare il collegamento elettrico del ricevitore.
- Collegare il ricevitore alla rete di alimentazione.

In funzione del tipo di installazione, abbinare i dispositivi secondo la sequenza indicata per una inizializzazione della comunicazione in radiofrequenza corretta.

Installazione 1: Ricevitore + termostato RF

1. Accendere il ricevitore premendo il pulsante ON/OFF.
2. Entrare nella modalità di inizializzazione della comunicazione in radiofrequenza premendo per 5 secondi il pulsante RF.
3. Il **LED RF** dovrà essere verde fisso, ad indicare che il ricevitore è ora in modalità di configurazione radio, in attesa di un indirizzo di configurazione del termostato.
4. Consultare le istruzioni relative al termostato per accedere alla modalità "RF Init".
5. Il LED RF del termostato deve essere SPENTO e il termostato deve uscire dalla modalità di inizializzazione della comunicazione in radiofrequenza per indicare che l'abbinamento dei due dispositivi è avvenuto correttamente.

È possibile assegnare più ricevitori allo stesso termostato RF

Note for installations 2, 3 and 4: È possibile assegnare più ricevitori. Attenzione! Prima di assegnare il nuovo ricevitore all'Unità Centralet, bisogna necessariamente resettare il ricevitore.

Installazione 2: Ricevitore + Termostato RF + Centralina RF per controllo del riscaldamento

1. Il termostato RF deve essere abbinato prima alla centralina.
2. Il ricevitore deve essere di nuovo messo in modalità di inizializzazione della comunicazione in radiofrequenza premendo per 5 secondi il tasto RF.
3. Il **LED RF** dovrà essere verde fisso o arancione lampeggiante, ad indicare che il ricevitore è ora in modalità di configurazione radio, in attesa di un indirizzo di configurazione della centralina.
4. Consultare le istruzioni relative alla centralina per maggiori informazioni su come abbinare i dispositivi in modalità "RF Init". Il ricevitore deve essere assegnato alla centralina come dispositivo di riscaldamento.
5. Il LED RF del ricevitore deve essere SPENTO e la centralina visualizzerà un messaggio ad indicare che l'accoppiamento dei due dispositivi è avvenuto correttamente.

È possibile accoppiare più ricevitori nella stessa stanza.

Installazione 3: Ricevitore + Centralina RF per ON/OFF o controllo luce

1. Il ricevitore deve essere di nuovo messo in modalità di inizializzazione della comunicazione in radiofrequenza premendo per 5 secondi il tasto RF.
2. Il **LED RF** dovrà essere verde fisso o arancione lampeggiante, ad indicare che il ricevitore è ora in modalità di configurazione radio, in attesa di un indirizzo di configurazione della centralina.
3. Consultare le istruzioni relative alla centralina per maggiori informazioni su come abbinare i dispositivi in modalità "RF Init". Il ricevitore deve essere assegnato alla centralina come interruttore ON/OFF o luce.
4. Il LED RF del ricevitore deve essere SPENTO e la centralina visualizzerà un messaggio ad indicare che l'accoppiamento dei due dispositivi è avvenuto correttamente.

È possibile accoppiare più ricevitori nella stessa stanza. Il ricevitore funzionerà in modalità Timer; l'utente ha la possibilità di configurare un programma settimanale per l'accensione e lo spegnimento.

Installazione 4: Ricevitore + Centralina RF per controllo del riscaldamento. Solo per ricevitore a incasso con sonda a pavimento

1. Il ricevitore deve essere di nuovo messo in modalità di inizializzazione della comunicazione in radiofrequenza premendo per 5 secondi il tasto RF.
2. Il **LED RF** dovrà essere verde fisso o arancione lampeggiante, ad indicare che il ricevitore ora è in modalità di configurazione radio, in attesa di un indirizzo di configurazione della centralina.
3. Consultare le istruzioni relative alla centralina per maggiori informazioni su come abbinare i dispositivi in modalità "RF Init". Il ricevitore deve essere assegnato alla centralina come dispositivo di riscaldamento.
4. Il LED RF del ricevitore deve essere SPENTO e la centralina visualizzerà un messaggio ad indicare che l'accoppiamento dei due dispositivi è avvenuto correttamente.

Note:

- In presenza di un termostato BT- RF e perdita di comunicazione RF (allarme RF), il ricevitore seguirà il 20% del ciclo di riscaldamento per proteggere l'impianto contro il gelo (il ricevitore resterà in modalità OFF se era spento prima della perdita della comunicazione RF).
- Ricevitore a parete riscaldamento/raffrescamento: il relè relativo al riscaldamento deve essere usato per l'accensione/lo spegnimento o per la termoregolazione in combinazione con la centralina.



Optie: Vloersensor
NTC 10 kOhm bij 25 °C

1. Presentatie

- De ontvanger is een aan de muur bevestigde ontvanger, speciaal ontworpen voor het regelen van de elektrische vloerverwarming al dan niet in combinatie met een draadloos thermostaattype.
- Dit koppel (thermostaatontvanger) kan ook door een Centrale worden beheerd voor de volledige controle over uw verwarmingsinstallatie vanaf één punt.
- Mogelijkheid om een vloersensor rechtstreeks op deze eenheid aan te sluiten (voor regulering of vloerbepanking).

Uitvoer-LED (Rood)

Rood: Verwarmingsvraag

Knippert: Vloersensorfout

RF-configuratieknop

Kort indrukken:


3 sec indrukken:

Init.

15 sec indrukken: Reset van de ontvanger.

Onmiddellijke RF-transmissie

Thermostaat- of Centrale RF



Status-LED (ROOD/Groen)

Groen:

Brandt: RF-configuratie

Flitst: RF-ontvangst

UIT: Stand-by

Knippert: RF-alarm

Rood:

Brandt: Vloerbepanking

Rood/groen (oranje)

Brandt: Stuurdraadinformatie.

2. Technische kenmerken

Omgeving. (Temperaturen) In bedrijf:	0 °C - 40 °C
verzending en opslag:	-10 °C tot +50 °C
Stroomvoeding	230 Vac 50 Hz
Elektrische bescherming	Klasse II - IP20 Optie: isolatieclip voor IP21-bescherming
Stuurdraadgang (Franse markt)	6 orders Stuurdraad op fase (L)
Uitgang Maximale last	Relais 16 Amp 250 VAC Tot 16 A - 250 Vac 50 Hz (2 draden L,N)
Radiofrequentie en RF-ontvangstafstand	868 MHz < 10 mW (bidirectionele communicatie) Bereik van ongeveer 100 m in open ruimte. Bereik van ongeveer 30 m in woonomgeving.
Optionele vloersensor	NTC 10 kOhm bij 25 °C
EU-verklaring van conformiteit Watts Electronics verklaart hierbij dat de apparatuur voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie	Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EEG Richtlijn inzake radioapparatuur 1995/5/EG-2014/53/EU BGGS-richtlijn 2011/65/EU De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op wattswater.eu

3. Installatie en RF-initialisatieregels

Installeer de ontvanger en sluit hem aan met inachtneming van de volgende richtlijnen om een optimale ontvangst te garanderen:

- De ontvanger moet worden aangebracht op een minimale afstand van 50 cm vanaf alle andere elektrische of draadloze materialen, zoals GSM, wifi-router.
- Draadwerk in verband met de ontvanger mag alleen worden uitgevoerd als er geen stroom op de draden aanwezig is.
- Sluit uw ontvanger op de stroomvoeding aan.

Afhankelijk van uw installatie moet een koppelvolsorde worden gerespecteerd om een correcte RF-sigtaaltransmissie te garanderen.

Installatie 1: Ontvanger + RF-thermostaat

1. Schakel de ontvanger in.
2. Druk gedurende 5 sec op de RF-knop om over te schakelen op RF Init.
3. De **RF-LED** moet nu groen branden of oranje knipperen, waarmee wordt aangeduid dat de ontvanger nu in de **radioconfiguratiemodus** staat, in afwachting van een configuratie-adres voor de thermostaat.
4. Zie de folder van de thermostaat om de modus '**RF Init**' van de thermostaat in te schakelen.
5. De RF-LED van de ontvanger moet worden UIT-geschakeld en de thermostaat moet de modus RF Init verlaten om correcte koppeling tussen beide elementen aan te duiden.

U kunt verschillende ontvangers aan dezelfde RF-thermostaten koppelen

Opmerking voor installatie 2, 3 en 4: U kunt verschillende ontvangers koppelen. Let op! Voordat u een nieuwe ontvanger aan de Centrale eenheid koppelt, is het van groot belang dat u de ontvanger eerst reset.

Installatie 2: Ontvanger + RF-thermostaat + RF Centrale eenheid voor verwarmingsregeling

1. De eerste stap is het koppelen van de RF-thermostaat aan de Centrale eenheid
2. Druk gedurende 5 sec op de RF-knop van de ontvanger.
3. De **RF-LED** moet nu groen branden of oranje knipperen, waarmee wordt aangeduid dat de ontvanger nu in de **radioconfiguratiemodus** staat, in afwachting van een configuratie-adres voor de centrale eenheid.
4. Zie de folder van de Centrale eenheid voor meer uitleg over de koppelingsmodus '**RF Init**'. U moet de ontvanger als verwarmingsapparaat aan de Centrale eenheid koppelen
5. De RF-LED op de ontvanger wordt UIT-geschakeld en de Centrale toont een bericht om correcte koppeling tussen beide elementen aan te duiden.

U kunt verschillende ontvangers in dezelfde ruimte koppelen.

Installatie 3: Ontvanger + RF Centrale eenheid voor AAN/UIT of lichtregeling

1. Druk gedurende 5 sec op de RF-knop om de ontvanger over te schakelen op de modus RF Init.
2. De **RF-LED** moet nu groen branden of oranje knipperen, waarmee wordt aangeduid dat de ontvanger nu in de **radioconfiguratiemodus** staat, in afwachting van een configuratie-adres voor de centrale eenheid.
3. Zie de folder van de Centrale eenheid voor meer uitleg over de koppelingsmodus '**RF Init**'. U moet de ontvanger als AAN/UIT-plug of lamp aan de Centrale eenheid koppelen
4. De RF-LED op de ontvanger wordt UIT-geschakeld en de Centrale toont een bericht om correcte koppeling tussen beide elementen aan te duiden.

U kunt verschillende ontvangers in dezelfde ruimte koppelen. De ontvanger werkt in de timermodus; u kunt een wekelijks programma voor de AAN/UIT-periode creëren.

Installatie 4: Ontvanger + RF Centrale eenheid voor verwarmingsregeling. Alleen geldig voor de inbouwontvanger met vloersensor

1. Druk gedurende 5 sec op de RF-knop om de ontvanger over te schakelen op de modus RF Init.
2. De **RF-LED** moet nu groen branden of oranje knipperen, waarmee wordt aangeduid dat de ontvanger nu in de **radioconfiguratiemodus** staat, in afwachting van een configuratie-adres voor de centrale eenheid.
3. Zie de folder van de Centrale eenheid voor meer uitleg over de koppelingsmodus '**RF Init**'. U moet de ontvanger als verwarmingsapparaat aan de Centrale koppelen
4. De RF-LED op de ontvanger wordt UIT-geschakeld en de Centrale toont een bericht om correcte koppeling tussen beide elementen aan te duiden.

Opmerkingen:

- Als er een RF-alarm in een thermostaat afgaat, volgt de ontvanger (BT-PR02 RF, BT-FR02 RF of BT-WR02 RF) een 20% verwarmingscyclus om de installatie tegen vorst te beschermen. (De ontvanger blijft in de UIT-modus staan als hij vóór het verlies van RF-communicatie in de UIT-modus stond.)
- De LED's worden tussen 20:00 en 08:00 uur uitgeschakeld bij het gebruik van een BT-DP02 RF

4. Informatie over verwijdering en recycling







Correcte verwijdering van dit product. Deze markering op de producten duidt aan dat het product aan het einde van de levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd.




Verwijdering van afgedankte batterijen: Dit product bevat batterijen. Als dat het geval is, zorg dan voor gescheiden inzameling van batterijen voor recycling. Gooi ze niet met ander huishoudelijk afval weg.

Dit apparaat is geschikt voor gebruik door kinderen van 8 jaar of ouder en voor personen met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, als er op de juiste wijze toezicht op hen wordt gehouden of als instructies over het veilige gebruik van het apparaat aan hen zijn gegeven en de betrokken risico's zijn behandeld. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

5. Contact met ons opnemen

Watts Electronics S.A.S
B.P. N°10 - Z.A. des Tourettes
43800 ROSIERES
Frankrijk
T: +33(0) 471 57 40 49
F: +33(0) 471 57 40 90
www.wattsindustries.com





EN Example of combination for Bathroom

FR


DE Beispiel zur Kombination Elektro-Fußbodenheizung mit Elektro-Heizkörper (z. B. im Badezimmer)

ES

SE


IT

NL Voorbeeld van combinatie voor de badkamer



GB	<p>You can drive directly up to 3600W (16A) with your receiver, Mounting instruction:</p> <ul style="list-style-type: none"> For security reason and easy mounting we recommend to connect only one radiator to each receiver, otherwise you can use other receivers linked to the same thermostat. If your installation uses the pilot wire, don't forget to activate the Pilot Wire function on the parameter menu of the thermostat.
FR	<p>Vous pouvez piloter une puissance de 3600W (16A) directement avec les récepteurs. Instruction de montage:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour des raisons de sécurité et de facilité de câblage, nous préconisons de ne connecter qu'un seul radiateur sur chaque , dans le cas contraire vous pourrez utiliser un autre récepteur apparié au même thermostat Si votre installation utilise le Fil Pilote, n'oubliez pas d'activer la fonction Fil Pilote depuis le menu paramètre de votre thermostat .
DE	<p>An den Funk-Empfänger können max. 3600 W (16 A) direkt angeschlossen werden. Installationsanweisung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aus Sicherheitsgründen und zur einfachen Installation wird empfohlen, nur einen Heizkörper an den Funk-Empfänger anzuschließen. Weitere Heizkörper oder Heizschleifen sind durch separate Funk-Empfänger anzuschließen, welche mit demselben Funk-Raumfühler verbunden werden können. Falls die Steuerung mittels Pilotleiters verwendet wird, ist die Funktion Pilotleiter im Parametermenü des Funk-Raumfühlers zu aktivieren.
ES	<p>Se pueden conectar 3600W (16A) como máximo al receptor. Instrucciones de instalación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Por motivos de seguridad y por motivos de una instalación fácil recomendamos conectar solamente un calefactor para cada receptor; se pueden utilizar también otros receptores conectados como unidades dependientes. En el caso de que usted utilice el control por conductor piloto, no olvide activar la función de conductor piloto en el menú de parámetros del termostato .
SE	<p>Till mottagaren kan max 3600 W (16 A) direktanslutats. Monteringsanvisning:</p> <ul style="list-style-type: none"> Av säkerhetsskäl och för enkel montering, rekommenderar vi att du endast ansluter en radiator till varje mottagare. Eventuellt kan andra mottagare tilldelas som slavenheter. Om installationen använder pilottråd, glöm inte att aktivera pilottrådsfunktionen på termostatens parametermeny.
IT	<p>Con il ricevitore è possibile trasmettere direttamente fino a 3.600 W (16 A). Istruzioni di montaggio: Per garantire la sicurezza e facilitare il montaggio consigliamo di collegare un solo radiatore a ogni ricevitore, in caso di uso con altri ricevitori collegati come unità slave.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se l'impianto utilizza un filo pilota, non dimenticare di attivare la funzione Filo pilota sul menu dei parametri del termostato. <p>Se l'impianto presenta una combinazione di elementi riscaldanti diversa (per applicazioni a pavimento e con radiatori), il ricevitore master deve essere il ricevitore che comanda l'elemento a pavimento. Se è installato un sensore a pavimento, il termostato deve essere configurato per la limitazione della temperatura a pavimento ("Floor Limit").</p>
NL	<p>U kunt rechtstreeks tot 3600 W (16 A) met uw ontvanger aandrijven. Bevestigingsinstructies:</p> <ul style="list-style-type: none"> Om beveiligingsredenen en voor gemakkelijke montage bevelen we u aan slechts één radiator op elke ontvanger aan te sluiten. Anders kunt u andere ontvangers gebruiken die aan dezelfde thermostaat zijn gekoppeld. Als uw installatie gebruik maakt van de stuurdraad, moet u niet vergeten de stuurdraadfunctie in het parametermenu van de thermostaat te activeren.

1




Min 20cm



NTC 10kΩ (25°C)

2




NTC 10kΩ (25°C)

Max 2,5mm²



4mm max




3


2

1

3




60mm



32mm


20mm



87 mm

87mm



4



EN	Clock programmer
FR	Gestionnaire d'énergie
DE	Eingang Zeitschaltuhr
ES	Reloj programable
SE	
IT	
NL	Klokprogrammering

EN	Option:	Floor sensor
FR	Option :	Sonde de sol
DE	Optional:	Fußbodenfühler
ES	Accesorios:	Sensor de suelo
SE		
IT		
NL	Optie	Vloersensor

5



EN	IP21 cover
FR	
DE	IP21 Abdeckung
ES	
SE	
IT	
NL	IP21-afdekking

6

BT-FR02 RF




Max. 3600 W
16 A

BT-FR02 RF



Max. 3600 W
16 A




7

BT-FR02 RF



Max. 3600 W
16 A

EN	Junction box
FR	Boîte de dérivation
DE	Verteilungsdose
ES	Caja eléctrica
SE	
IT	
NL	Verdeeldoos



GB	<p>You can drive directly up to 3600W (16A) with your receiver (fig7), <u>Mounting instruction:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • If a floor sensor is installed, it must be placed into a separate protective flexible tube. • In this case check the good configuration of the thermostat () linked with your receiver. • For security reason and easy mounting we recommend to connect only one loop to each receiver, in case of you can use other receivers linked the same thermostat (fig6) or use an external connection box (fig7). <p>If your installation uses the pilot wire, don't forget to active the Pilot Wire function on the parameter menu of thermostat</p>
FR	<p>Vous pouvez piloter une puissance de 3600W (16A) directement avec les récepteurs (fig7), <u>Instruction de montage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Si un capteur de sol est installé, il faudra obligatoirement le placer dans une gaine séparée. • Dans ce cas-là n'oubliez pas de vérifier la configuration du thermostat. • Pour des raisons de sécurité et de facilité de câblage, nous préconisons de connecter seulement une seule trame de PRE sur chaque, dans le cas contraire vous pourrez utiliser un autre récepteur appairé au même thermostat (fig7), ou encore utiliser une boîte de jonction externe. <p>Si votre installation utilise le Fil Pilote, n'oubliez pas d'activer la fonction Fil Pilote depuis le menu paramètre de votre thermostat.</p>
DE	<p>An den Empfänger können 3600 W (16 A) direkt angeschlossen werden (Abb. 7) <u>Installationsanweisung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Falls ein Fußbodenfühler verwendet wird, ist dieser in einem separaten, biegsamen Schutzrohr zu platzieren. In diesem Fall ist auf die korrekte Einstellung des mit dem Funk-Empfänger gepaarten Funk-Raumfühler () zu achten. • Aus Sicherheitsgründen und zur einfachen Installation wird empfohlen, nur eine Heizschleife an den Funk-Empfänger anzuschließen. Weitere Heizschleifen sind durch separate Funk-Empfänger (Abb. 6) anzuschließen, welche mit demselben Funk-Raumfühler verbunden werden können. Alternativ erfolgt die Anbindung über eine externe Verteilungsdose (Abb. 7). • Falls die Steuerung mittels Pilotleiters verwendet wird, ist die Funktion Pilotleiter im Parametermenü des Funk-Raumfühlers zu aktivieren.
ES	<p>Al receptor se pueden conectar directamente 3600W (16A) – ver dib. 7. <u>Instrucciones de instalación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • En el caso de que esté instalado el sensor de suelo, es necesario que se encuentre colocado individualmente en un tubo protector flexible. • En tal caso es necesario ver si el termostato () emparejado con el receptor está ajustado de una manera correcta. • Por motivos de seguridad y por motivos de una instalación fácil recomendamos conectar solamente un ojal calefactor para cada receptor; se pueden utilizar también otros receptores conectados como unidades dependientes (dib. 6) o utilizar una caja exterior de instalación (dib. 7). <p>En el caso de que usted utilice el control por conductor piloto, no olvide activar la función de conductor piloto en el menú de parámetros del termostato .</p>
SE	<p>Till mottagaren kan max 3600 W (16 A) direktanslutats (fig. 7). <u>Monteringsanvisning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Om golvsensor är installerad, måste den placeras i ett separat, flexibelt skydds rör.* • I detta fall måste du kontrollera att inställningen på den mottagare som har parats med termostaten är korrekt. • Av säkerhetsskäl och för enkel montering, rekommenderar vi att du endast ansluter en loop till varje mottagare. Eventuellt kan du tilldela andra mottagare som slavenheter (fig. 6) eller använda en extern kopplingslåda (fig. 7). <p>Om installationen använder pilottråd, glöm inte att aktivera pilottrådsfunktionen på termostatens parametermeny.</p>
NL	<p>U kunt rechtstreeks tot 3600 W (16 A) met uw ontvanger aandrijven (afb. 7).</p>

Bevestigingsinstructies:

- Als er een vloersensor is geïnstalleerd, moet deze in een afzonderlijke beschermende flexibele buis worden geplaatst.
 - Controleer in dat geval of de configuratie van de thermostaat () die aan uw ontvanger is gekoppeld, goed is.
 - Om beveiligingsredenen en voor gemakkelijke montage bevelen we u aan slechts één lus op elke ontvanger aan te sluiten, voor het geval dat u andere ontvangers die aan dezelfde thermostaat (afb. 6) zijn gekoppeld of een externe aansluitingsdoos (afb. 7) kunt gebruiken.
- Als uw installatie gebruik maakt van de stuurdraad, moet u niet vergeten de stuurdraadfunctie in het parametermenu van de thermostaat te activeren.

